

Termékinformációk

99 00 280 EAN

Betonszerelő fogó

(rabitzfogó)

DIN ISO 9242



- A tekercsről lefejtett kötöző drót sodrásához és vágásához egyetlen munkamenetben: gyors, megbízható és kedvező árú
- Kiegészítőleg edzett vágóélek; vágóél-keménység kb. 61 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Altalános

Cikkszám	99 00 280 EAN
EAN	4003773022053
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Súly	455 g
Méret	280 x 48 x 22 mm
Szabvány	DIN ISO 9242

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,8 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,8 mm
Vágási hossz mm	25,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



