

sleufplaat met bakken

blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm, staal in gelakt, met 30 zichtbakken


Artikelnummer: 143241



Sleufplaat met zichtbakken

sleufplaat met bakken

- blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm
- staal in gelakt
- met 30 zichtbakken
- 6 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm, 16 x H x B x D 75 x 105 x 160 mm, 8 x H x B x D 45 x 105 x 85 mm
- bakken van polyethyleen








Technische details

gereedschapsvoorbereiding	plaat	aantal bakken x maat	6 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm, 16 x H x B x D 75 x 105 x 160 mm, 8 x H x B x D 45 x 105 x 85 mm
type plaat	sleufplaat	materiaal kist	polyethyleen

hoogte plaat	450 mm	oppervlak	gelakt
breedte plaat	1000 mm	kleur plaat	lichtgrijs // RAL7035
materiaal	staal	gewicht	4 kg
bakken aantal	30 stuks		

Dit past ook bij ...

101485		oplegdeksel, van polyethyleen, voor magazijnbak, breedte x diepte 105 x 140 mm, in transparant
209411		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 760 x 1000 x 240 mm, 52 bakken van polyethyleen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
209444		verrijdbare zichtbakkenstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 890 x 1000 x 500 mm, 88 bakken van polyethyleen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
323451		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in rood
590312		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 835 x 1000 x 750 mm, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs