

## Rollcart wagen met drie wanden

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 680 mm,  
platform van hout, opbouw 3  
wanden (massief), constructie van  
staal met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
met TPE-banden

Artikelnummer: 157999



## Rollcart Wagen met drie wanden

### draagvermogen 500 kg

wagen met drie wanden













- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 680 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van hout
- opbouw 3 wanden (massief)
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1170 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type wagen	platformwagen	euronorm	nee
type platformwagen	wagen met drie wanden	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	600 kg	banden	TPE
laadhoogte	285 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem

lengte laadvlak	1000 mm	diameter wiel	200 mm
breedte laadvlak	680 mm	wiellager	groefkogellager
materiaal platform	hout	hoogte	990 mm
constructies	3 wanden (massief)	lengte	1170 mm
nestbaar	nee	breedte	700 mm
materiaal onderstel	staal	duwbeugel aantal	2 stuks
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	46 kg

## Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

