

Cemo Grote GVK-bak

conische vorm, hoogte x lengte x breedte 358 x 1218 x 620 mm, inhoud 200 l, van GVK (glasvezelversterkt kunststof) in grijs, stavlak



Artikelnummer: 203892

Cemo Grote GVK-container

Grote GVK-bak

- conische vorm
- hoogte x lengte x breedte 358 x 1218 x 620 mm
- legbordlengte x legbordbreedte binnen 1086 x 488 mm
- inhoud 200 l
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof) in grijs
- wanden gesloten, glad en naadloos
- stavlak
- Greeprand rondom
- Plaatsbesparend stapelbaar
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
- geschikt voor agressieve media

Technische details




baktype	Maxi-container	wand uitvoering	glad, naadloos
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten
vorm	conisch	stapelbaar	nee
inhoud	200 l	vouwbaar	nee
hoogte	358 mm	nestbaar	ja
lengte	1218 mm	onderrijdbaar	nee
binnenlengte	1148 mm	onderbouw	stavlak

breedte	620 mm	inrijdbreedte	655 mm
binnenbreedte	550 mm	greep	Greeprand rondom
bodemlengte	1094 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
bodemlengte binnen	1086 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
bodembreedte	496 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve media
bodembreedte binnen	488 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	kleur	grijs
wandconstructie	gesloten	gewicht	8 kg

Gerelateerde Producten

203894		Onderwagen, Voor 200 l Grote GVK-bak, laadvlak lengte x breedte 1094 x 496 mm, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 4 zwenkwielen. 2 wielen met draai- en zwenkrem
203895		voeten, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor container met grote capaciteit, hoogte 140 mm
203896		plat deksel, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), voor container met grote capaciteit met 200 l inhoud, in grijs

Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trappladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium