

RVS serveerwagen

draagvermogen 100 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 820 x 500 mm

Artikelnummer: 213518



Serveerwagen

RVS serveerwagen

- draagvermogen 100 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 820 x 500 mm
- hoogte 940 mm
- RVSconstructie
- 4 zwenkwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 100 mm



Technische details

draagvermogen etage	50 kg	wiel-ø	100 mm
transporttoestel	transportwagen	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
type wagen	serveerwagen	elektrisch geleidend	nee
materiaal	RVS	etage-inrichting	recht
draagvermogen	100 kg	hoogte	940 mm
lengte laadvlak	820 mm	euronorm	nee

breedte laadvlak	500 mm	in-/uitklapbaar	nee
etages aantal	2 stuks	gewicht	12,5 kg
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen		