

RAU

werkbank

Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1000 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout geolied in beuken, draagvermogen 1250 kg, hoogteverstelling via geperforeerd onderstel, uitvoering frame 4 voeten, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



RAU.



Artikelnummer: 222214

RAU In hoogte verstelbare werkbank Serie 8000

met robuust werkblad

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1000 x 700 mm
- blad dikte x breedte x diepte 40 x 1000 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout geolied in beuken
- draagvermogen 1250 kg
- hoogteverstelling via geperforeerd onderstel
- uitvoering frame 4 voeten
- constructie van staal, romp gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	werkbank uitrusting	geen
type tafel	werkbank	materiaal plaat	massief beukenhout
uitvoering frame	4 voeten	oppervlak plaat	geolied
hoogte	840-1040 mm	kleur plaat	beuken
breedte	1000 mm	vorm onderstel	4-voetonderstel
diepte	700 mm	materiaal onderstel	staal

werkhoogte	840-1040 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	40 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
breedte plaat	1000 mm	materiaal verwerking	romp gelast
diepte plaat	700 mm	verrijdbaar	nee
draagvermogen	1250 kg	levering	voorgemonteerd
in hoogte verstelbaar	ja	garantie	5 jaar
hoogteverstelling door	geperforeerd onderstel	gewicht	42,32 kg

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm