

DYMO®

appareil d'inscription

LabelManager 160

pour largeur de feuilard 6 - 12 mm,
hauteur x largeur x profondeur 203 x
118 x 49 mm



Numéro d'article: 225185

DYMO® Appareil d'inscription LabelManager 160

Modèle de base optimal

DYMO® appareil d'inscription LabelManager 160

- pour largeur de feuilard 6 - 12 mm
- fonctions : touches d'accès rapide
- hauteur x largeur x profondeur 203 x 118 x 49 mm
- pile 6xAAA
- volume de livraison : cassette à étiquettes incluse



Détails techniques

type d'emballage	outil d'emballage	pour largeur du feuilard	6-12 mm
identification d'adresse	appareil d'inscription	fonction distributeur d'étiquett	touches d'accès rapide
type d'outil	appareil d'inscription	alimentation	pile 6xAAA
hauteur	203 mm	volume de livraison	cassette à étiquettes incluse
largeur	118 mm	Poids	0,55 kg
profondeur	49 mm		

Accessoires

225175		ruban d'étiquetage, pour appareil d'inscription, bande longueur x largeur 7 m x 9 mm, adhère durablement sur l'acier, le bois, le verre et le papier, en blanc
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.
523742		poubelles en acier inoxydable, capacité 40 l, hauteur x diamètre 740 x 350 mm, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier inoxydable, couvercle en acier inoxydable