

Scangrip penlamp FLASH PEN R

behuizing van aluminium
geëloxeerd, met aan-/uit-schakelaar
en clip, reikwijdte lamp 100 m,
straalhoek 10 / 60 °

Artikelnummer: 235417



penlamp




- diameter x lengte 24 x 164 mm
- behuizing van aluminium geëloxeerd
- energie-efficiëntieklasse A
- met aan-/uit-schakelaar en clip
- brandduur 7 h
- reikwijdte lamp 100 m
- straalhoek 10 / 60 °
- oplaadtijd 3 h
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen

Technische details

gereedschapstype	accessoire	lamp uitrusting	aan-/uit-schakelaar en clip
type lamp	penlamp	materiaal behuizing	aluminium
energie-efficiëntieklasse	A	oppervlak behuizing	geëloxeerd
reikwijdte	100 m	lengte	164 mm

brandduur	7 h	diameter	24 mm
lichtstroom	300	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
afstraalhoek	10-60 °	gewicht	0,28 kg
oplaadtijd	3 h		

Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht