

Thurmetall werkbank

hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 501446



Thurmetall Werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 75 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 4 laden, 1 legbord
- links 1 legbord
- rechts 4 laden
- laden hoogte 2 x 75 mm / 1 x 150 mm / 1 x 200 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 500 x 600 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden met kogelgelagerde telescooprails, uittrekbaar legbord 100 %
- laden met sleuven voor het insteken van indelingsmateriaal
- met greeplijst
- met beletteringsstrook



- afsluitbaar met cilinderslot
- constructie van staal
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	tafel	fronthoogte 150 mm	1 stuks
type tafel	werkbank	fronthoogte 200 mm	1 stuks
uitvoering frame	4 voeten	nuttige breedte lade	500 mm
vorm onderstel	4-voetonderstel	nuttige diepte lade	600 mm
hoogte	840 mm	draagvermogen lade	75 kg
breedte	1500 mm	uittrekbare lade	100 %
diepte	700 mm	uittrekrail lade	kogelgelagerde telescooprails
dikte plaat	40 mm	greep	greeplijst
draagvermogen	75 kg	beletteringsveld	beletteringsstrook
in hoogte verstelbaar	nee	materiaal plaat	multiplex
elektrisch geleidend	nee	materiaal onderstel	staal
werkbank uitrusting	4 laden, 1 legbord	oppervlak onderstel	m. poedercoating
onderbouwelementen links	1 legbord	oppervlak front	m. poedercoating
onderbouwelementen rechts	4 laden	sluitsysteem	cilinderslot
laden aantal	4 stuks	verrijdbaar	nee
laden aantal x hoogte	2 x 75 mm / 1 x 150 mm / 1 x 200 mm	garantie	5 jaar
fronthoogte 75 mm	2 stuks	gewicht	115 kg

Gerelateerde Producten

146125		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte 700 x 1500 mm, landenuitvoering DE, in duifblauw, geperforeerde plaat, 5 stekkerdozen, 6 blinde afdekkingen en schakelaar uit
146127		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte 700 x 1500 mm, landenuitvoering CH, in duifblauw, geperforeerde plaat, 5 stekkerdozen, 6 blinde afdekkingen en schakelaar uit
146129		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte 700 x 1500 mm, landenuitvoering FR, in duifblauw, geperforeerde plaat, 5 stekkerdozen, 6 blinde afdekkingen en schakelaar uit
146131		perfoplaat voor werkbank, hoogte x breedte 700 x 1500 mm, in duifblauw
501139		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 50 mm, breedte 500 mm
501140		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 500 mm
501142		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm
501153		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 50 mm, breedte 500 mm

501154		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 500 mm
501155		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm
501166		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte 500 mm, in zwart
501170		antislipmat, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte x diepte 500 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs