

Gmöhling Aluminium rolcontainer

hoogte x lengte x breedte 403 x 1055 x 450 mm, inhoud 150 l, in alu-naturel, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw 2 wielen



GMÖHLING



Artikelnummer: 521980



Gmöhling Aluminium transportkist

Aluminium rolcontainer

- hoogte x lengte x breedte 403 x 1055 x 450 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 375 x 975 x 415 mm
- inhoud 150 l
- in alu-naturel
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- klapdeksel met rubberen afdichting en dekselbanden
- onderbouw 2 wielen
- geveerde valgreep

Technische details

baktype	Transportbak	deksel uitrusting	rubberen afdichting, dekselbanden
euronorm	nee	stapelbaar	ja
inhoud	150 l	wandconstructie	gesloten
materiaal	aluminium	vloerconstructie	gesloten
hoogte	403 mm	geschikt voor	nee

		levensmiddelen
binnenhoogte	375 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe nee
lengte	1055 mm	draaginstallatie geveerde valgreep
binnenlengte	975 mm	nestbaar nee
breedte	450 mm	kleur alu-naturel
binnenbreedte	415 mm	onderbouw 2 wielen
plafond	ja	gewicht 8,5 kg
type deksel	klapdeksel	

Gerelateerde Producten

521981



cilinderslot, voor rolbox, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

105205



Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd

146607



dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden

524171



werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag