

## réceptif grand volume

hauteur x longueur x largeur 670 x 640 x 1040 mm, capacité 285 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, avec nervures de renfort, fond plein, 4 pieds



Numéro d'article: 525051

## Bac grande capacité

réceptif grand volume


- hauteur x longueur x largeur 670 x 640 x 1040 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 515 x 590 x 930 mm
- capacité 285 l
- en polyéthylène en gris
- parois pleines, avec nervures de renfort
- fond plein
- 4 pieds
- manutention facile avec poignées sur la face avant
- convient pour produits en vrac de toute nature
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C

## Détails techniques

type de réceptif	réceptif grand volume	soubassement	plein
convient pour (produit/matériau)	produits en vrac de toute nature	charge dynamique	200 kg
norme européenne	non	capacité de charge statique	1800 kg
capacité	285 l	gerbable	oui
hauteur	670 mm	pliable	non
hauteur intérieure	515 mm	possibilité de passage au-dessous	oui
longueur	640 mm	soubassement	4 pieds

longueur intérieure	590 mm	poignée	poignées sur la face avant
largeur	1040 mm	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
largeur intérieure	930 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polyéthylène	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
stabilité / raidissement / renfo	nervures de renfort	couvercle	en accessoires (non compris)
recyclable	oui	couleur	gris
structure de cloison	fermé	quantité minimale	1
finition paroi	nervures de renfort	Poids	13,5 kg

## Accessoires

525060		couvercle coiffant, en polyéthylène, pour récipient grand volume avec capacité 220 - 300 l, largeur x profondeur 1020 x 640 mm, en gris
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

213115		porte-étiquettes, DIN A5 dans format paysage, hauteur x largeur 163 x 223 mm, face arrière autocollante, en polypropylène en bleu/transparent
221381		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
227306		cutter de sécurité, lame trapézoïdale à ressort avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 58 mm, avec chargeur pour lames de rechange
240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium