

vlaggenmast

hoogte boven de grond 10 m,
diameter 100 mm, hijsen boven
binnenliggende kabelgeleiding,
bediening via handslinger, inrichting
afsluitbaar, van aluminium
zilverkleurig geëloxeerd, voor
insteken met grondplug

Artikelnummer: 532738



Vlaggenmast

vlaggenmast




- hoogte boven de grond 10 m
- diameter 100 mm
- hijsen boven binnenliggende kabelgeleiding, bediening via handslinger, inrichting afsluitbaar
- vlagdoekgeleiding via riemlus
- van aluminium zilverkleurig geëloxeerd
- voor insteken met grondplug

Technische details

buitenopstelling	vlaggenmast	bevestiging vlaggedoek	riemlus
materiaal	aluminium	draagarm	zonder draagarm
hoogte	10 m	afsluitbaar	ja
diameter	100 mm	oppervlak	zilverkleurig geëloxeerd
hijsmechaniek	binnenliggende kabelgeleiding	bevestigingstype	voor insteken

bediening hijsmechanisme	handslinger	gewicht 54,43 kg
hijsmechanisme uitvoering	afsluitbaar	

Dit past ook bij ...

149294		bordendrager voor parkeerplaatsbord, voor directe wandbevestiging, hoogte 122 mm
508442		paal voor parkeerplaatsbord, om op te stellen, hoogte 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
508443		bevestigingsset voor paal, set bestaande uit: 4 schroeven, pluggen en onderleggingen
567219		paal voor parkeerplaatsbord, openslaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
699832		parkeerplaatsbord, "P" + tekst naar keuze 20 tekens, wandbord, van kunststof, hoogte x breedte 400 x 250 mm