

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 100 kg, met rubberbanden, diameter x breedte 100 x 32 mm, naaf met kogellager, centrale rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 77 x 67 mm



Artikelnummer: 738195

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 100 kg
- met rubberbanden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 100 x 32 mm
- schroefgatafstand 61x51/56x46 mm, schroefgat-Ø 8,1 mm
- naaf met kogellager
- centrale rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van kunststof
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 77 x 67 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| transporttechniek | rollen | rem | centrale rem |
| roltype | apparatenwiel | draadvangkappen | nee |
| bouwmodel | zwenkwiel | totale hoogte | 137 mm |
| draagvermogen | 100 kg | wielbreedte | 32 mm |

| | | | |
|----------------------|------------|---------------------|----------------|
| banden | rubber | uitlading | 38 mm |
| wiel-ø | 100 mm | loopvlak eigenschap | Niet-strepend |
| materiaal velg | kunststof | lengte plaat | 77 mm |
| wiellager | kogellager | breedte plaat | 67 mm |
| bevestigingselement | plaat | afstand schroefgat | 61x51/56x46 mm |
| elektrisch geleidend | nee | schroefgat-ø | 8,1 mm |
| materiaal behuizing | kunststof | gewicht | 0,525 kg |
| zwenklager | kogellager | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 400701 |  | Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen |
| 438985 |  | zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken |