



Fahrbare Auffangwannen DENIOS classic-line

Mit Rollen aus Polyamid (PA). Der Schiebebügel gewährleistet den sicheren innerbetrieblichen Transport von Gefahrstoffen.

- Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
- Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung oder Pulverbeschichtung
- Rollen aus Polyamid (PA)
- Befestigungsbügel mit Zurrurgurt als Transportsicherung für 1 Fass à 200 Liter optional lieferbar
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werkprüfzeugnis



SET

Fahrbare Auffangwanne inklusive Befestigungsbügel und Zurrurgurt als Transportsicherung für bis zu 2 Fässer à 200 Liter, Bestell-Nr. 259-770-J0

Fahrbare Auffangwanne inklusive feuerverzinktem Fassbock für 1 Fass à 200 Liter, Bestell-Nr. 259-771-J0

Gleich mitbestellen

Ladungssicherungs-Set, bestehend aus Sicherheits-Spanngurt und Halterung für 2 Fässer, Bestell-Nr. 229-527-J0

classic-line by DENIOS



Gitterrost	ohne	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Lagerkapazität	Fässer à 60 Liter	Fässer à 60 Liter	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter
Anzahl	1	2	1	2
Ausstattung	4 Lenkrollen		2 Lenkrollen, 2 Bockrollen	
Bereifung	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid
Auffangvolumen [l]	65	65	217	205
Traglast gesamt [kg]	300	300	400	800
Maße außen B x T x H [mm]*	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995
Bestellnummer pulverbeschichtet	259-375-J0	259-377-J0	259-337-J0	259-339-J0
Bestellnummer verzinkt	259-376-J0	259-378-J0	259-338-J0	259-340-J0

*Gesamthöhe mit Schiebebügel