

flexibles Gurtsystem zur Absicherung von Laufwegen, Lagerflächen, Maschinen, Durchgängen etc.

Absperr- und Leitsystem Typ K 400

- für den Innen- und Außenbereich
- Pfosten aus Aluminium mit integrierten, selbstauffrollenden Gurten (max. 3000 mm lang)
- jeder Pfosten ist frei platzierbar und verfügt über 3 Gurtaufnahmen
- der robuste Kunststofffuß ist mit Sand oder Kies befüllbar, alternativ ist auch eine integrierte Dübelverankerung am Untergrund möglich
- Gesamtgewicht: 3 kg (unbefüllt), 13 kg (befüllt)
- Höhe: 985 mm, Gurtbreite 50 mm
- Fuß Ø: 330 mm, Gurtpfosten Ø 60 mm
- Farbe der Pfosten rot oder gelb

Bestell-Nr. 157-647-J0



Farbe Gurt	gelb/schwarz	gelb	rot/weiß	rot
Farbe Pfosten	gelb	gelb	rot	rot
Bestellnummer	157-645-J0	157-646-J0	157-647-J0	157-648-J0

Absperr- und Leitsystem Basic

- Funktionales, standsicheres Absperr- und Leitsystem aus Kunststoff
- mit Sand, Kies etc. befüllbarer Fuß aus Kunststoff
- schneller Auf- und Abbau
- Platzsparende Lagerung: Oberteil ist leicht vom Bodenteller trennbar
- kontrolliertes Rückführen des selbstauffrollenden Gurtbandes
- innen und außen verwendbar
- Abmessungen: Höhe 950 mm, Gurtlänge 3 m, Gurtbreite 50 mm, Ø des Bodentellers 360 mm, Ø Gurtpfosten 50 mm
- nur 1,8 kg Gewicht (ca. 9 kg befüllt)



Farbe Gurt	rot/weiß	gelb/schwarz
Farbe Pfosten	rot/weiß	gelb/schwarz
Bestellnummer	240-911-J0	240-910-J0

Personenleitsystem Traffico

- optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung
- unterstützt die Personenführung und markiert Absperrbereiche
- jeder Pfosten ist frei platzierbar und verfügt über 3 weitere Gurtaufnahmen
- hochwertige Verarbeitung, belastbarer Aufrollmechanismus
- Innen als auch Außen verwendbar
- verschiedene Pfosten- und Gurtfarben lieferbar
- Gurtbreiten in 50 oder 100 mm, Auszugslängen bis zu 9 mtr
- Sonderfarben auf Anfrage
- hohe Standfestigkeit

PROFI-EMPFEHLUNG



Großflächige Absperrungen sind mit dem Personenleitsystem Typ 8.5 möglich

- Gurtbandbreite: 50 mm
- Gurtauszugslänge 9 m
- Pfosten und Bodenteller in Metall, schwarz
- Höhe 1000 mm, Durchmesser Bodenteller 350 mm

Typ	8.5	8.5
Farbe Gurt	gelb/schwarz	rot/weiß
Farbe Pfosten	schwarz	schwarz
Bestellnummer	241-380-J0	241-382-J0

Ideal für großflächige Absperrungen

- Gurtbandbreite: 100 mm
- Gurtauszugslänge 3,80 m
- Höhe 1000 mm, Durchmesser Bodenteller 410 mm, Pfosten und Bodenteller sind trennbar
- Bodenteller verbundwerkstoff, zu 100 % recycelt
- Kunststoffpfosten

Typ	2.6	2.6
Farbe Gurt	gelb/schwarz	rot/weiß
Farbe Pfosten	gelb	rot
Bestellnummer	241-383-J0	241-384-J0

Wandkassette Typ WK 230

- ideal für die Errichtung von Absperrungen ohne Pfosten
- Wandkassette zur einfachen Wandmontage vorbereitet, inkl. Befestigungsmaterial
- ausgestattet mit 3 Meter Gurtband, Gurtbreite 50 mm



Typ WK 230 mit schwarz / gelbem Gurt

Bestell-Nr. 157-639-J0

Farbe	gelb/schwarz	rot/weiß	schwarz/rot/schwarz	schwarz/silber/schwarz
Bestellnummer	157-639-J0	157-640-J0	157-641-J0	157-642-J0

Gurtverbinder

verbindet 2 Gurte, so dass sich eine Gesamtlänge von 6 m ergibt



Bestell-Nr. 157-643-J0

Wandclip als Wandbefestigung

für ankommende Gurte aus einer Wandkassette oder einem Pfosten



Bestell-Nr. 157-873-J0



- Gurtbandbreite: 100 mm
- Gurtauszugslänge: 3,80
- Höhe 1000 mm, Durchmesser Bodenteller 350 mm
- Bodenteller aus Guss, mit schwarzer Kunststoffabdeckung
- Kunststoffpfosten

Für Typ 2.9 lieferbare Gurtfarben

Typ	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Farbe Gurt	gelb/schwarz	schwarz/rot	rot/weiß	gelb/schwarz	schwarz/rot	schwarz	rot	blau
Farbe Pfosten	gelb	rot	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Bestellnummer	241-386-J0	241-963-J0	241-387-J0	241-389-J0	241-396-J0	241-390-J0	241-391-J0	241-394-J0

Gleich mitbestellen

- Wandclip für Gurtbandbreite 50 mm, Bestell-Nr. 241-397-J0
- Wandclip für Gurtbandbreite 100 mm, Bestell-Nr. 241-398-J0
- DIN A4 Hochformat Schildtafel, aufsetzbar für Typen 2.6 und 2.9, Bestell-Nr. 241-399-J0
- DIN A 4 Hochformat Schildtafel, aufsetzbar für Typ 8.5, Bestell-Nr. 241-400-J0