

## ZARGES

### Arbeitsplattform

#### Workmaster Plus P

Podest aus Aluminium mit rutschfestem PVC-Belag (R13), Podest Höhe x Breite x Tiefe 700 x 1700 x 600 mm, 2 x 3 Breitsprossen (inkl. Podest), platzsparend zusammenklappbar



Artikelnummer: 219754



## ZARGES Arbeitsplattform Workmaster Plus P

### mit klappbaren Füßen




Arbeitsplattform

- Podest aus Aluminium mit rutschfestem PVC-Belag (R13)
- Podest Höhe x Breite x Tiefe 700 x 1700 x 600 mm
- Aufstieg beidseitig
- 2 x 3 Breitsprossen (inkl. Podest)
- Sprossen Tiefe 60 mm
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- platzsparend zusammenklappbar
- geklappt Breite x Tiefe 740 x 170 mm
- auswechselbare Leiterfüße am Holmende
- belastbar bis 300 kg
- Gewicht 19 kg

## Technische Details

Steigtechnik	Arbeitsplattform	belastbar bis	300 kg
Material	Leichtmetall	Traglast	300 kg
Material Podest	Aluminium	klappbar	ja
Höhe Podest	700 mm	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Breite Podest	1700 mm	Breite geklappt	740 mm
Tiefe Podest	600 mm	Tiefe geklappt	170 mm
Arbeitshöhe	2,7 m	Treppengängig	nein
Nutzung	beidseitig	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 3	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Stufen-/Sprossentyp	Breitsprossen	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Podesttyp	PVC-Granulat	Oberfläche Podest	mit rutschfestem PVC- Belag (R13)
Tiefe Sprossen	60 mm	Gewicht	19 kg

## Zubehör

219757		Rollensatz, Für Arbeitsplattform, aus Kunststoff
219758		Ablage, Für Arbeitsplattform, aus Aluminium
237853		Plattformgeländer zu Workmaster Plus P