

Streugutbehälter

Höhe x Breite x Tiefe 1035 x 1360 x 765 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen, Behälter anthrazit, Deckel anthrazit, Wände mit Entnahmeöffnung

Artikelnummer: 227973



Streugutbehälter

mit Entnahmeöffnung

Streugutbehälter

- Geeignet für Schüttgüter aller Art
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Höhe x Breite x Tiefe 1035 x 1360 x 765 mm
- Aus Hochdruck-Polyethylen
- Ausgestattet mit Schwungdeckel
- Deckel bei halber und ganzer Öffnung arretierbar
- Behälter anthrazit, Deckel anthrazit
- Wände mit Entnahmeöffnung
- Mit Auslauf und Stopfen
- mit Aufnahmekammleiste und -zapfen für leichten Transport

Technische Details

Außeneinrichtung	Winterdienst	Deckeltyp	Schwungdeckel
Winterdienst	Streugut-Handling	Deckel Funktion	bei halber und ganzer Öffnung arretierbar
Behältertyp	Streugutbehälter	Farbe Deckel	anthrazit
geeignet für (Produkt/Material)	Schüttgüter aller Art	Wand Ausstattung	Entnahmeöffnung
Höhe	1035 mm	Ablauf	Mit Auslauf und Stopfen

Breite	1360 mm	Beständigkeit	gegen UV-Strahlung
Tiefe	765 mm	unterfahrbar	nein
Material	Hochdruck-Polyethylen	Transportausstattung	Aufnahmekammleiste und -zapfen
Farbe	anthrazit	Gewicht	55 kg
Deckel	ja		