

## Kappes Systemschrank RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 1000 x 600 mm, 16 Schublade(n), mit Mitteltrennwand, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

RasterPlan

KAPPES



Artikelnummer: 522644



## Kappes Schwerlastschrank RasterPlan® mit Mitteltrennwand

Systemschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür
- doppelwandige Türen
- Ecken hart verlötet
- Traglast je Ebene 80 kg
- 16 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 16x125 mm
- Traglast je Schublade 110 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Ausstattung: Schubladen
- mit Mitteltrennwand
- Links ausgestattet mit 8 Schubladen, rechts mit 8 Schubladen




- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details




|                               |                      |                                     |                     |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Möbeltyp                      | Schrank              | Oberfläche Korpus                   | pulverbeschichtet   |
| Schrankschranktyp             | Systemschrank        | Oberfläche Front                    | pulverbeschichtet   |
| Türtyp                        | Doppel-Flügeltür     | Schließsystem                       | Zylinderschloss     |
| Höhe                          | 1100 mm              | Unterbau                            | Sockel              |
| Breite                        | 1000 mm              | Material                            | Stahl               |
| Tiefe                         | 600 mm               | Material Verarbeitung               | verschweißt         |
| Schrank Ausstattung           | Schubladen           | Höhenverstellraster<br>Schublade    | 25 mm               |
| Schrank links Ausstattung     | 8 Schubladen         | Oberfläche Boden                    | verzinkt            |
| Schrank rechts<br>Ausstattung | 8 Schubladen         | abschließbar                        | ja                  |
| Böden / Ebenen Anzahl         | 0 Stück              | Mitteltrennwand                     | ja                  |
| Traglast Fachboden            | 80 kg                | Auszugsführung                      | mit Teleskopschiene |
| Schubladen Anzahl             | 16 Stück             | Auszug Schublade                    | 100 %               |
| Schubladen Anzahl x<br>Höhe   | 16x125 mm            | Griff                               | Drehgriff           |
| Schubladentraglast            | 110 kg               | fahrbar                             | nein                |
| Fronthöhe 125 mm              | 16 Stück             | Stabilität / Aussteifung /<br>Verst | Ecken hart verlötet |
| Farbe Korpus                  | lichtgrau // RAL7035 | Tür Ausführung                      | doppelwandige Türen |
| Farbe Front                   | lichtgrau // RAL7035 | Gewicht                             | 193 kg              |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 522554 |  | Auszugboden für Vertikalschrank, Breite x Tiefe 500 x 600 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 522555 | •   | Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL7035 Lichtgrau  |
| 522556 | •   | Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL5010 Enzianblau   |
| 522557 | •   | Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL7035 Lichtgrau  |
| 522558 | •   | Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL5010 Enzianblau   |
| 522559 | •   | Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL7035 Lichtgrau  |
| 522560 | •   | Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL5010 Enzianblau   |
| 522564 | •   | Auszugssperre für Schublade, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 522565 |  | Bodenverankerung für Schwerlastschrank  |
| 522621 | •   | Lochplatte, Höhe x Breite 455 x 497 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau   |
| 522622 | •   | Lochplatte, Höhe x Breite 455 x 497 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
|        |   | Lichtgrau   |
| 522677 |   | Stahlboden für Schwerlastschrank, Breite 500 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 522686 |  | Einteilungsset, passend für Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                 |
| 522687 |  | Einteilungsset, passend für Fronthöhe 125 mm, Höhe 125 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                 |
| 522688 |  | Einteilungsset, passend für Fronthöhe 175 mm, Höhe 175 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                 |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt  |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau                                |