

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 150 kg, Mit Elastik-Bereifung, Durchmesser x Breite 100 x 40 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm

Artikelnummer: 524865



BS ROLLER

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 150 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
- Durchmesser x Breite 100 x 40 mm
- Naben Länge x Ø 40 x 15 mm
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm

Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	153 mm
Bauform	Bockrolle	Nabellänge	40 mm
Traglast	150 kg	Nabenbohrung	15 mm
Bereifung	Elastik	Radbreite	40 mm
Rad-Ø	100 mm	Länge Platte	138 mm

Material Felge	Aluminium	Breite Platte	110 mm
Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	105x75/80 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Schraubloch Ø	11 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
elektrisch leitend	nein	Gewicht	1,4 kg
Material Gehäuse	Stahl		

Zubehör

524866		Rad, Traglast 150 kg, Mit Elastik-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 100 x 40 mm, Naben Länge x Ø 40 x 15 mm, Felge aus Aluminium
--------	---	--

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen