

Technisch specificatieblad

SOM-klem, 1-voudig

Artikelnr. 2124254



Met kunststofschroeven, waardoor corrosiebestendig, met sleufgat voor bevestiging door middel van houtschroeven of inslagpluggen 5 mm.



PS Polystyreen

Stamgegevens

Bestelnr.	2124254
Type	3081 LGR
Omschrijving 1	SOM-zadel met kunststofschr.
Dimensie	15-25mm
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25,00 Stuk
Gewicht	1,86 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

SOM-klem, 1-voudig

Artikelnr. 2124254



Technische gegevens



Afmeting b	17,00 mm
Afmeting b1	5,00 mm
Afmeting d min.	14,00 mm
Afmeting d max.	25,00 mm
Afmeting H1	11,50 mm
Afmeting H2	33,00 mm
Afmeting H3	44,00 mm
Afmeting L	51,00 mm
Aantal kabels/ buizen	1,00
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
Geschikt in brandbeveiligings- zone	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met kunststof mantel	<input type="checkbox"/>
Schroef	M8 x 23
Spanbereik D	15,00 - 25,00 mm
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>