

Productdatablad

LB Management bewegingsmelder 1,1 m



Artikelnr.

A 17180

LB Management bewegingsmelder 1,1 m
Gevoeligheid en lichtsterktedrempel instelbaar

voor basiselementen "licht" art.nr.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Bedoeld gebruik

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- Werking met systeembasiselement voor het schakelen of dimmen of neventoestel 3-draads
- Wandmontage op systeembasiselement

Producteigenschappen

- Uitbreiding van de registratiezone in combinatie met neventoestel 3-draads
- Bediening met neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker
- Inschakelen met laatste lichtsterkte of vaste inschakellichtsterkte, met dimeenheid
- Inschakellichtsterkte via neventoestel kan permanent worden bewaard, met dimeenheid
- Licht via neventoestel dimbaar, met dimeenheid
- Afschermkap voor het beperken van de registratiezone
- Vaste nalooptijd
- Gevoeligheid in te stellen
- Lichtsterktedrempel instelbaar

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-20 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Lichtsterkte-instelling:	ca. 5 ... 1.000 lx (en dagbedrijf)
Gevoeligheid:	25, 50, 75, 100 %
Nalooptijd:	ca. 2 min
Montagehoogte:	1,10 m
Detectiehoek:	180°
Detectiebereik	
Gevoeligheid 25 %:	max. 8 m
Gevoeligheid 50 %:	max. 13 m
Gevoeligheid 75 %:	max. 26 m
Gevoeligheid 100 %:	max. 32 m

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
Kleur:

wit

Materiaal:

thermoplast
