

MaraMeter 840 F. Finomkijelzős villás idomszer

- Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigetelt kengyelborítással
- Kiemelőkaral visszahúzható hosszan vezetett mérőtapintó
- Mérő- és ellentapintó rozsdamentes, edzett acélból; keményfém betétes mérőfelületek
- Beállítható központosító ütköző a mérőfelület közepének beállításához
- Ellentapintó finoman beállítható
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. Így a mérési eredmények függetlenek a mérést végző személytől
- Csekély mértékű kopás az érintésmentes munkadarab bevezetésnek valamint a keményfém betétes mérőfelületeknek köszönhetően.
- **Szállítási terjedelem:** Sik mérőbetét 903-as acélból, Kezelési útmutató, Fa tároló doboz, kijelzőkészülék nélkül




Alkalmazás:

- Hengeres alkatrészekhez, pl. tengelyekhez, csapokhoz és szárakhoz, vastagság- és hosszmerésekhez
- Univerzálisan alkalmazható. Minden készülék nagy tartományt fog át. Ezen belül minden méret és illesztés gyorsan beállítható

Műszaki adatok

| Rendelési sz. | Terméktípus | Alkalmazási tartomány [mm] | Mérési tartomány | Párhuzamos-ság-eltérés | Síklap-ág-eltérés | Ismétlési pontosság f_v | Mérőerő N | Kengyelméret |
|---------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 4450000 | 840 F | 0 – 25 | 2 | 1 | 0,2 | 0,5 | 7,5 | 1 |
| 4450001 | 840 F | 25 – 60 | 2 | 2 | 0,2 | 0,5 | 7,5 | 2 |
| 4450002 | 840 F | 50 – 100 | 2,5 | 2 | 0,2 | 1 | 7,5 | 3 |
| 4450003 | 840 F | 100 – 150 | 2,5 | 2 | 0,2 | 1 | 9 | 4 |
| 4450004 | 840 F | 150 – 200 | 2,5 | 2 | 0,2 | 1 | 9 | 5 |

| Rendelési sz. | a | c | d | e | f | g | h | k | b | l |
|---------------|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 4450000 | 5 | 34 | 8 | 54 | 65 | 12 | 13 | 23 | 97 | 14 |
| 4450001 | 5 | 68 | 9 | 60 | 77 | 13 | 13 | 25 | 140 | 30 |
| 4450002 | 6,5 | 110 | 10 | 60 | 103 | 14 | 13 | 28 | 193 | 54 |
| 4450003 | 6,5 | 162 | 12 | 70 | 141 | 16 | 12 | 31 | 258 | 81 |
| 4450004 | 6,5 | 212 | 12 | 75 | 171 | 16 | 12 | 31 | 316 | 106 |



Tartozékok

| Rendelési sz. | Termékmegnevezés | Terméktípus |
|---------------|--|-------------|
| 4333000 | Millimesz 5 μm , $\pm 130 \mu\text{m}$ | 1004 |
| 4334000 | Millimesz 1 μm , $\pm 50 \mu\text{m}$ | 1003 |
| 4334001 | Millimesz 2 μm , $\pm 130 \mu\text{m}$ | 1003 XL |
| 4335000 | Millimesz 0,5 μm , $\pm 25 \mu\text{m}$ | 1002 |
| 4337620 | Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm | 1086 R |
| 4337624 | Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm | 1086 Ri |
| 4346000 | Induktív finomkijelző, $\pm 0,9 \mu\text{m}$ | 2000 |
| 4346100 | Induktív finomkijelző, $\pm 0,9 \mu\text{m}$ | 2001 |
| 4450020 | Talp, helyhez kötött használatra | 840 Ff |
| 4450050 | Tartó, Kengyelméret 1 | 840 Fk/1 |
| 4450051 | Tartó, Kengyelméret 2 | 840 Fk/2 |
| 4450052 | Tartó, Kengyelméret 3 | 840 Fk/3 |
| 4450053 | Tartó, Kengyelméret 4 + 5 | 840 Fk/4 |

