



# Külső mikrométer állítható ülékkel

## Specifikáció

Pontosság	$\pm(6+L/75) \mu\text{m}$ L = max. tartomány (mm)
Síklapúság	0,001 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, $\varnothing 21 \text{ mm}$
Párhuzamosság	$(2+L/100) \mu\text{m}$ , L = max. tartomány (mm)
Mérési felület	Keményfém betét, köszörült, finomleppelt
Mérőorsó	Orsórögzítővel, $\varnothing 8 \text{ mm}$ menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő	5-10 N
Szállítva	Dobozban, 2db beállító etalonnal, állítható ütközővel (1.000 mm felett)



Alkalmazás állítható ütközővel a mbd-on



### Ülék hosszabbító

Tartomány L a (távolság a mbd ütközőig)	
1000 - 1200 mm	1225 500 - 600
1200 - 1400 mm	1425 600 - 700
1400 - 1600 mm	1625 700 - 800
1600 - 1800 mm	1825 800 - 900
1800 - 2000 mm	2025 900 - 1000

## Sorozat 105


Külső mikrométer hosszabbító ülékkel.

Jellemzői:

- Stabil, könnyített kivitel extra nagy méréstartománnyal
- 50 mm orsóelmozdulás szemben a standard orsótípusokkal
- Ülék nyakrész a méréstartomány kiterjesztéséhez
- Beállító etalonok a teljes méréstartományhoz



105-105



105-408

### Metrikus

Hosszabbító nyak: 50 mm

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Hosszabbító ülék	Tömeg [kg]
105-103	500 - 600	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	5,53
105-104	600 - 700	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	6,35
105-105	700 - 800	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	7,17
105-106	800 - 900	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	7,99
105-107	900 - 1.000	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	8,81
105-408	1.000 - 1.100	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	10,49
105-409	1.100 - 1.200	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	11,28
105-410	1.200 - 1.300	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	12,05
105-411	1.300 - 1.400	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	12,72
105-412	1.400 - 1.500	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	13,4
105-413	1.500 - 1.600	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	14,33
105-414	1.600 - 1.700	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	15,26
105-415	1.700 - 1.800	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	16,44
105-416	1.800 - 1.900	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	18,1
105-417	1.900 - 2.000	1,3 $\mu\text{m}$	50 mm	19,76

### Metrikus

Hosszabbító nyak: 50 mm, 100mm

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Hosszabbító ülék	Tömeg [kg]
105-418	1.000 - 1.200	1,3 $\mu\text{m}$	50, 100 mm	13,77
105-419	1.200 - 1.400	1,3 $\mu\text{m}$	50, 100 mm	15,77
105-420	1.400 - 1.600	1,3 $\mu\text{m}$	50, 100 mm	17,91
105-421	1.600 - 1.800	1,3 $\mu\text{m}$	50, 100 mm	20,8
105-422	1.800 - 2.000	1,3 $\mu\text{m}$	50, 100 mm	22,76

