

**Manómetro digital, Intervalo indicador: 0-10bar****Datos de pedido**

Número de pedido	080031 0-10
GTIN	4047322540162
Clase de artículo	08A

Descripción**Ejecución:**

Manómetro digital con luz de fondo en estable carcasa de plástico, para controlar y medir presiones en aire comprimido seco, exento de aceite y gases no tóxicos ni agresivos. Indicación LCD de 7 segmentos de 3 dígitos con luz de fondo.

Suministro:

Incluye pila de botón CR2032.

Nota:

Encontrará la pila de botón adecuada en el n.º 081560 CR2032.

Descripción técnica

Rango de indicación del manómetro	0 - 10 bar
Longitud	30 mm
Anchura	30 mm
Altura	36,8 mm
Rosca de conexión	1/4 AG pul
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032

Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Manómetro hidráulico