

Artikelnummer: 120039

Kurzbeschreibung: Schaarhefwagen Hebefix HF 2 T-1000

Langbeschreibung: Hefwagens met scharen Hebefix HF 2 T: Deze praktische wagens mogen in geen enkel bedrijf ontbreken! Het concept van de GRUSE Hebefix is eenvoudig: op ergonomische werkhoogte zeer gemakkelijk werken, verpakken, repareren en monteren. Door hun functionaliteit en veelzijdigheid maken schaarhefwagens iedere werkplek in industrie en handel compleet en worden ze tot onmisbare helpers. Hebefix HF 1 en HF 2 zijn geschikt voor veelzijdig en ruw gebruik in het bedrijf (voor maximaal draagvermogen van 250-1000 kg). Voor het transport of het werken met lange



bouwmaterialen kan de dissel neergeklapt worden.

- verstevigd frame onder het laadvlak
- verzinkt laadvlak
- inklapbare duwbeugel
- zwenkwielen met vastzetter
- het tafelplatform wordt met een voetpomp op de gewenste werkhoogte gebracht
- bouwhoogte: 250 mm
- hefhoogte: 610 mm
- totale hoogte: 860 mm
- laadvlak: 1190 x 740 mm
- wiel-ø: 200 mm
- wielmateriaal: elastisch

Model HF 2T-500:

- draagvermogen: 500 kg
- heffing per pedaalslag: 20 mm
- gewicht: 150 kg

Model HF 2T-1000:

- draagvermogen: 1000 kg
- heffing per pedaalslag: 12 mm
- gewicht: 155 kg

Alle heftafels vervaardigd vlg. DIN EN 1570!

