

Verriegelung - HSC-LR 9U KIT 2003

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201794>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienegehäuse, 9U, Lock-and-Release-System, Breite: 16,1 mm, Höhe: 111,8 mm, Tiefe: 8,8 mm, Farbe: orange (2003)

Ihre Vorteile

- Einfache, werkzeuglose Montage
- Farblich abgesetzte Lock-and-Release-Verriegelung für intuitive Bedienung
- Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2201794
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHECZ
GTIN	4046356933599
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,86 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,85 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte das Familiendatenblatt im Download-Bereich.
----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Ausführung	9U
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäuseserie	ME-IO

Maße

Breite	16,1 mm
Höhe	111,8 mm
Tiefe	8,8 mm

Materialangaben

Farbe	orange (2003)
Farbe (Gehäuse)	orange (RAL 2003)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt
Material Gehäuse	Polyamid

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

Montage

Montageart	Einrasten
------------	-----------

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Art der Umverpackung	Karton

Verriegelung - HSC-LR 9U KIT 2003

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201794>



Zulassungen



UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 240868

Verriegelung - HSC-LR 9U KIT 2003



2201794

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201794>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27182702
ECLASS-10.0.1	27182702
ECLASS-11.0	27182702

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Verriegelung - HSC-LR 9U KIT 2003



2201794

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201794>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201794>

Notwendiges Zubehör

Leiterplatten-Grundleiste

Leiterplatten-Grundleiste - HSCH 2,5-3U/12 9005 - 2201788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201788>



Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 12, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 12, Anzahl der Anschlüsse: 12, Artikelfamilie: HSCH 2,5/-G, Rastermaß: 5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: HSC 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Leiterplatten-Grundleiste

Leiterplatten-Grundleiste - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201789>



Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: HSCH 2,5/-G, Rastermaß: 5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: HSC 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Verriegelung - HSC-LR 9U KIT 2003

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201794>

Leiterplatten-Grundleiste

Leiterplatten-Grundleiste - HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - 2201790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201790>



Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: HSCH 2,5/...-G, Rastermaß: 5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: HSC 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Teilbestückte Variante

Leiterplatten-Grundleiste

Leiterplatten-Grundleiste - HSCH 2,5-2U-2220 9005 - 2201792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201792>



Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: HSCH 2,5/...-G, Rastermaß: 5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Mixed Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: HSC 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Teilbestückte Variante

Zubehör

Verriegelung - HSC-LR 9U KIT 2003

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201794>

Gehäuseabdeckung

Gehäuseabdeckung - ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 2201803

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201803>



Tragschienengehäuse, 5U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 54,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Gehäuseabdeckung

Gehäuseabdeckung - ME-IO 18,8 C 7U 7035 - 2201805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201805>



Tragschienengehäuse, 7U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 76,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Verriegelung - HSC-LR 9U KIT 2003

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201794>

Gehäuseabdeckung

Gehäuseabdeckung - ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 2201801

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201801>



Tragschienengehäuse, 3U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 32,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Gehäuseabdeckung

Gehäuseabdeckung - ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 2201802

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201802>



Tragschienengehäuse, 4U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 43,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Verriegelung - HSC-LR 9U KIT 2003

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201794>

Gehäuseabdeckung

Gehäuseabdeckung - ME-IO 18,8 C 6U 7035 - 2201804

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201804>



Tragschienengehäuse, 6U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 65,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Gehäuseabdeckung

Gehäuseabdeckung - ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 2201799

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201799>



Tragschienengehäuse, 2U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 21,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Verriegelung - HSC-LR 9U KIT 2003

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201794>

Gehäuseabdeckung

Gehäuseabdeckung - ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 2201800

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201800>



Tragschienengehäuse, 3U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 32,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Gehäuseabdeckung

Gehäuseabdeckung - ME-IO 18,8 C 9U 7035 - 2201806

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201806>



Tragschienengehäuse, 9U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 98,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Verriegelung - HSC-LR 9U KIT 2003

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201794>

Tragschienen-Busverbinder

Tragschienen-Busverbinder - ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - 2201813

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201813>



Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 8 A (parallele Kontakte), Bemessungsspannung (III/2): 125 V, Kontaktfläche: Gold, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen, 5 Parallelkontakte

Schraubendreher

Schraubendreher - SZS 0,6X3,5 VDE - 1212602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212602>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de