


## Differenzdruckmessgerät mit PC-Schnittstelle

- USB-Schnittstelle
- Großes Display für gleichzeitige Darstellung von 2 Messwerten
- Anzeige des Differenzdrucks in mbar, bar, psi, kPa, mmHg, etc.
- Nullpunktjustage über Taste
- Max-Min-Funktion
- Durchschnittswertberechnung über einstellbare Zeit
- Hintergrundbeleuchtung
- Abschaltbare Auto-off-Funktion
- Inkl. Windows Software für Online-Messungen
- Inkl. Netzteil für 230 VAC



### Anwendungsbereiche

Ideal für Differenzdruckmessungen und Messaufgaben die eine lückenlose Dokumentierung der Messergebnisse erfordern.

- § Überprüfung des Anschlussdrucks(Erdgaszuleitung), Bereich: 1..50 mbar
- § Überprüfung des Brennerdrucks, Bereich: ca. 25 mbar
- § Kontrolle von Flüssiggastanks(Eingang- und Ausgangsdruck), Bereich: ca. 40..60 mbar
- § Überprüfung vom Luft-Gasverhältnis an Gasheizungen
- § Messaufgaben der Energieversorgung
- § Hochdruckgasanschlüsse bis 200mbar (Stadtwerke)

### Technische Daten

Messbereich	0..+140mbar
Auflösung	0,01mbar
Genauigkeit	+/-0,2% vom Endwert
Schnittstelle	USB
Anzeige	2-zeilig, 7 Segment LCD
Gehäuse	Kunststoff (ABS)
Abmessungen	210 x 75 x 50 mm
Gewicht	650 g
Spannungsvers.	Blockbatterie 9V
Bestellnummer	5020-0890