

Federkorbstecker

- gerade, mit Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Quersteckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 8 L Ni / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse **TPE (Evoprene)**
- für Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm²
- für Leitungsdurchmesser bis 4 mm
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. FK 8 L Au / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

Lamella-basket plug



- straight, with solder terminal for cables up to 2.5 mm²
- additional socket crosswise
- with sleeve, unassembled

Order No. FK 8 L Ni / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- sleeve **TPE (Evoprene)**
- for wire cross-section up to 2.5 mm²
- for cable diameter up to 4 mm
- **colours** see table

Order No. FK 8 L Au / ..(colour)

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table



Federkorbstecker

- gerade, mit Lötanschluss bis 0,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Quersteckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 82 L Ni / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse **TPE (Evoprene)**
- für Leitungsquerschnitt bis 0,5 mm²
- für Leitungsdurchmesser bis 2 mm
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. FK 82 L Au / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

Lamella-basket plug

- straight, with solder terminal for cables up to 0.5 mm²
- additional socket crosswise
- with sleeve, unassembled

Order No. FK 82 L Ni / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- sleeve **TPE (Evoprene)**
- for wire cross-section up to 0.5 mm²
- for cable diameter up to 2 mm
- **colours** see table

Order No. FK 82 L Au / ..(colour)

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. ¹⁾	FK 8 L Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	FK 82 L Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
	FK 8 L Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	FK 82 L Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett	
Technische Daten		
Anschluss	löten bis 2,5 mm ²	löten bis 0,5 mm ²
Griffhülse für Leitung	bis Ø 4 mm	bis Ø 2 mm
Durchgangswiderstand ⁴⁾	3 mΩ / 2 mΩ	
Bemessungsspannung ²⁾	33 V _{AC} / 70 V _{DC}	
Bemessungsstrom ²⁾	32 A	10 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -30 °C bis +110 °C	

General information		
Order No. ¹⁾	FK 8 L Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated	FK 82 L Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated
	FK 8 L Au / ..(colour) contact parts gold-plated	FK 82 L Au / ..(colour) contact parts gold-plated
colours	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple	
Technical data		
terminal	solder up to 2.5 mm ²	solder up to 0.5 mm ²
sleeve for cable	up to Ø 4 mm	up to Ø 2 mm
transition resistance ⁴⁾	3 mΩ / 2 mΩ	
rated voltage ²⁾	33 V _{AC} / 70 V _{DC}	
rated current ²⁾	32 A	10 A
operating temperature	from -30 °C to +110 °C	

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Kontaktfläche

¹⁾ other contact platings, colours and sleeves for other cable diameters on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on contact plating