



## RWE 1200

- Robustes 30-Liter-Rührwerk zum kraftvollen Mischen und Rühren auf der Baustelle
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
- Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
- Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Bestell-Nr. EAN-Code	61404800 4061792221550
Nennaufnahmeleistung	1200 W
Abgabeleistung	580 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 /min
Gänge	1
Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Max. empfohlene Mischungsmenge	30 l
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht ohne Netzkabel	3.4 kg
Kabellänge	4 m

### Lieferumfang

Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm), Maulschlüssel