

PRODUKT: Rillenkugellager – inch
ARTIKELNUMMER: R 2 ZZ
BASIS-KENNZEICHEN: nach DIN (ISO, resp. AFBMA)

ABMESSUNGEN:

- **Innendurchmesser:** 0,1250 inch 3,175 mm
- **Aussendurchmesser:** 0,3750 inch 9,525 mm
- **Breite:** 0,1562 inch 3,967 mm

DREHZAHLGRENZE: 53000 min¹ bei Fettschmierung
TRAGFÄHIGKEIT: C dyn = 630 N Co stat. 153 N
GEWICHT: 1,300 Gramm
MATERIAL: Chromstahl 100Cr6 (1.3505)
MASS-, FORM- UND LAUFGENAUIGKEIT: P0 (Normaltoleranz) nach DIN620
KÄFIG: Lappen-Blechkäfig aus Stahl
RADIALLUFT: CO (Normalluft)
WÄRMEBEHANDLUNG: Standardausführung für Betriebstemperaturen bis 150°C
SCHMIERMITTEL: Standardschmierfett auf Lithiumseifenbasis (Lebensdauerbefettung)