

## Unterputzsteckdose - Gehäusegröße 90x90





Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	71013
EAN	4024941222389
Produktgruppe	Unterputz-Steckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~
Frequenz	AC
Schutzart	IP44

Artikelbeschreibung	
Gerätefarbe	weiß ähnlich RAL 9016
Anschluss technik	Schraublose Klemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	115mm
Geräte-Breite	105mm
Geräte-Tiefe	99mm
Gehäusegrösse	90x90 mm
Gehäusematerial	ABS + Polycarbonat
Kontakte	die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Unterputzmontage (inkl. Unterputzdose), Architekturprogramm TH, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss), Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,24 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941222389
Länge	99 mm
Breite	105 mm

Logistikdaten	
Höhe	115 mm
Gewicht	0,241 kg
Volumen	1.195,425 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	6 ST
EAN	4024941222693
Länge	370 mm
Breite	218 mm
Höhe	125 mm
Gewicht	1,613 kg
Volumen	9.329,4 ccm



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
d	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
e	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
f	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Cond. mm <sup>2</sup> min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm <sup>2</sup> max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB464

