

Datenblatt

Kunststoffkabeltrommel 10212


Sicherheits-Kabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes stabiles, stoßdämpfendes stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, mit patentierter Leitungsführung
4 Schutzkontaktsteckdosen **mit Klappdeckel** und Thermoschutzschalter.



mit 50m leichte Gummischlauchleitung
H05RR-F 3G1,5

Für die Verwendung im Innenbereich.

(Abbildung ähnlich)



Technische Daten:

230 V / 16 A	Ø285mm
Aufgerollt:	1000 W
Abgerollt:	3500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
Temperaturbereich:	-15 bis +40°C
Gewicht:	ca. 7,65 kg
L / B / H:	290 / 195 / 380 mm
EAN:	4011160102127

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2-11