

Verbindungsleitung KVI-CP-3-GS-GD-5

Teilenummer: 540333

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 60 V
Strombelastbarkeit 24 V Sensorik	1,6 A
Strombelastbarkeit 24 V Ventile	1,6 A
Schutzart	IP65 IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Produktgewicht	255,4 g
Elektrischer Anschluss	Stecker gerade / Dose gerade
Kabelaufbau	$2 \times 0,24 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,34 \text{ mm}^2 + 0,49 \text{ mm}^2$
Kabeldurchmesser	5,5 mm
Kabellänge	5 m
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Farbe Kabelmantel	lichtgrau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing PUR vernickelt
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze / Messing vergoldet