

Druckluft-Bohrmaschinen mit Pistolengriff

7803RAKCEX

ATEX-Bohrmaschine Pistole, umsteuerbar



Die bewährte Bohrmaschine 7803RAKC jetzt in ATEX-Version: mit 13 mm (1/2") Schnellspannbohrfutter, umsteuerbar, freie Drehzahl 500 1/min

- Geräuscharmes Design
- umschaltbarer Motor / Rechts-/Linkslauf
- ATEX-Zertifizierungsstufe Ex h IIA T6 Gb X.

Technische Daten

Leistung (kW)	0,38
Freie Drehzahl (1/min)	500
Max. Drehmoment (Nm)	28
Gewicht (kg)	1,67
Gesamtlänge (mm)	200
Bohrfuttergröße (mm)	13
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Mindestschlauchweite (mm)	10