

## Exact Rohrsägen und Rohranfasmaschinen

### RG300010

Rohrsäge Typ P400 für Kunststoffrohre



Die P400 bietet die einzigartige Möglichkeit PVT-Rohre gleichzeitig zu trennen und mit einer 15° Fase zu versehen. Selbstverständlich kann mit der P400 auch nur getrennt oder nur angefast werden.

- Trennen und Anfasen

Lieferumfang: PipeCut P400, Tragetasche, TCTP 150 Sägeblatt + Säge- und Anfassscheibe, 2 + 1 Rohrauflagen, Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm, DVD

#### Technische Daten

Sägebereich (mm)	100 - 400
Durchmesser Sägeblatt (mm)	148 / 150 mm
Max. Wandstärke	Trennen 25 mm, Trennen + Anfasen 22 mm
Geeignet für	alle Kunststoffrohre
Aufnahme (mm)	62
Gewicht (kg)	6
Geschwindigkeit (1/min)	4000

## Zubehör

### RG300010

Rohrsäge Typ P400 für Kunststoffrohre



*RG300013*

Sägeblatt TCT P150 Kunststoff, PE,  
PP, PVC etc.



*RG300015*

Trenn/Anfassscheibe 150 / 40 - 8  
Kunststoff, PE, PP, PVC etc.