

bott

Kastenwerkbank

cubio

Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 750 mm, Tischplatte aus Rotbuche, geölt, Traglast 1200 kg, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Schrank, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 126185

bott Kastenwerkbank cubio











Kastenwerkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 750 mm
- Tischplatte aus Rotbuche, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 1200 kg
- Gestellausführung 4 Füße
- Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Schrank
- links 1 Schrank
- rechts 3 Schubladen
- Türinnenseite mit Perfo-Lochung
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen auf kugelgelagerten Laufschiene, Auszug 100 %
- mit Normallastauszug
- Mit Griffleiste
- Schubladen und Schrank getrennt verschließbar
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010

Technische Details

| | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Möbeltyp | Tisch | Schubladentraglast | 75 kg |
| Tischtyp | Werkbank | Auszug Schublade | 100 % |
| Gestellausführung | 4 Füße | Auszugsführung Schublade | auf kugelgelagerten Laufschielen |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Griff | Griffleiste |
| Höhe | 840 mm | Material Platte | Rotbuche |
| Breite | 1500 mm | Oberfläche Platte | geölt |
| Tiefe | 750 mm | Farbe Platte | Rotbuche |
| Stärke Platte | 40 mm | Material Gestell | Stahl |
| Auszugsart | Normallastauszug | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Traglast | 1200 kg | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| höhenverstellbar | ja | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Werkbank Ausstattung | 3 Schubladen, 1 Schrank | Farbe Front | enzianblau // RAL5010 |
| Unterbauten links | 1 Schrank | Schließfunktion | Schubladen und Schrank getrennt verschließbar |
| Unterbauten rechts | 3 Schubladen | Ablageböden | 1 Stück |
| Schubladen Anzahl | 3 Stück | Türen Anzahl | 1 Stück |
| Fronthöhe 150 mm | 2 Stück | fahrbar | nein |
| Fronthöhe 200 mm | 1 Stück | Gewicht | 114 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 126164 |  | Rückwandleiste für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 662 x 1500 x 24 mm, in lichtgrau |
| 126167 |  | Querstreben für Werkbank, Breite 1500 mm, 3-teilig, in RAL7035 Lichtgrau |
| 126221 |  | Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 380 mm |
| 126222 |  | Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 500 mm |
| 126223 |  | Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 380 mm, mit Arretierungsfunktion |
| 126225 |  | Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 500 mm, mit Arretierungsfunktion |
| 126226 |  | Abschluss für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Anbau hinten, Höhe x Breite x Tiefe 85 x 1500 x 15 mm, Aus Buche-Multiplex |
| 126228 |  | Abschluss für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Anbau seitlich, Höhe x Breite x Tiefe 85 x 15 x 750 mm, Aus Buche-Multiplex |
| 126229 |  | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 16,5 x 175 x 175 mm, für Backenbreite 100 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |
| 126230 |  | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 22 x 215 x 215 mm, für Backenbreite 125 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |

| | | |
|--------|---|--|
| 126231 |  | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 24 x 225 x 225 mm, für Backenbreite 135 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |
| 126232 |  | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 260 x 260 mm, für Backenbreite 150 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |
| 126233 |  | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 284 x 284 mm, für Backenbreite 175 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |
| 126234 |  | Höhenverstellgerät, Höhe 240 mm, für Backenbreite 100 mm, mit Gasdruckfeder |
| 126236 |  | Höhenverstellgerät, Höhe 240 mm, für Backenbreite 125 - 135 mm, mit Gasdruckfeder |
| 126237 |  | Höhenverstellgerät, Höhe 240 mm, für Backenbreite 150 mm, mit Gasdruckfeder |
| 126238 |  | Klapplift, für Backenbreite 125 mm |