

## VARIOfit Griffroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 605 x 500 mm, Plattform aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz

Artikelnummer: 221834



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Griffroller

mit einer Hand leicht zu bewegen

Griffroller





- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 605 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite 880 x 880 x 500 mm
- Plattform aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
- Rad Ø 125 mm
- mit Gummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Kugellager

- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	Gummi
Rollertyp	Griffroller	Material Felge	Kunststoff
Traglast	250 kg	Radlager	Kugellager
Euronorm	nein	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Ladeflächenlänge	605 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Ladeflächenbreite	500 mm	Höhe	880 mm
Material Plattform	Holz	Länge	880 mm
Etagen Anzahl	1 Stück	Breite	500 mm
Material	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	12 Jahre
Lenkstange	ja	Farbe	enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	11 kg

## Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße