

hofe Ständerrahmen für Palettenregal GRAVIS

Höhe x Tiefe 3990 x 1100 mm, Aus
Stahl, mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 242268



Ständerrahmen für Palettenregal

- Höhe x Tiefe 3990 x 1100 mm
- Vorbereitet für eine Höhenverstellung der Lagerebenen im Raster von 70 mm
- Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster	70 mm
Regaltyp	Palettenregal	Ständer Ausstattung	2 Fußplatten, 2 Bolzenanker
Bauteil	Ständerrahmen	Material	Stahl
Regalzubehör	Ständerrahmen	Stärke Profil	2 mm
für Regaltyp	Palettenregal	Oberfläche	verzinkt
Höhe	3990 mm	Anlieferung	zerlegt
Tiefe	1100 mm	Gewicht	41,58952 kg

Zubehör

242222		Bolzenanker für Palettenregal, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242223		Doppelregalverbinder für Palettenregal, Länge 200 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242224		Durchschubsicherung, Breite 1825 mm, Überstand 50 mm, aus Stahl in RAL2004 Reinorange
242226		Durchschubsicherung, Breite 2700 mm, Überstand 50 mm, aus Stahl in RAL2004 Reinorange
242228		Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 2 Segmenten, Breite x Tiefe 1825 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 1800 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm
242231		Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 3 Segmenten, Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 2700 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242240		Distanzhalter für Gitterrückwand für Palettenregal, Länge 150 mm
242241		Stahlpaneele für Palettenregal, Bestehend aus 6 Segmenten, Höhe x Breite x Tiefe 40 x 1825 x 1100 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242244		Stahlpaneele für Palettenregal, Bestehend aus 9 Segmenten, Höhe x Breite x Tiefe 40 x 2700 x 1100 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242248		Längstraverse (einzeln) für Palettenregal, Höhe x Breite x Tiefe 80 x 1825 x 50 mm, der Boden wird Die Längstraversen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung in den Ständerrahmen eingehangen
242249		Längstraversen (Paar) für Palettenregal, Höhe x Breite x Tiefe 80 x 1825 x 50 mm, der Boden wird Die Längstraversen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung in den Ständerrahmen eingehangen
242250		Längstraverse (einzeln) für Palettenregal, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 2700 x 50 mm, der Boden wird Die Längstraversen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung in den Ständerrahmen eingehangen
242251		Längstraversen (Paar) für Palettenregal, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 2700 x 50 mm, der Boden wird Die Längstraversen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung in den Ständerrahmen eingehangen
242252		Spanplatte für Palettenregal, Breite x Tiefe 1825 x 1100 mm, Stärke 38 mm, Für eine Fachlast von 600 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Ausgestattet mit 4 Zentrierwinkeln, Aus Holz
242255		Spanplatte für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Stärke 38 mm, Für eine Fachlast von 900 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Ausgestattet mit 4 Zentrierwinkeln, Aus Holz
242278		Tiefensteg für Palettenregal, passend für Regaltiefe 1100 mm, in RAL2004 Reinorange
242281		Tiefenwinkelrahmen für Gitterbox für Palettenregal, passend für Regaltiefe 1100 mm mit einer Einlagerungsbreite von 800 mm, mit Seiten- und Endanschlag, in RAL5010 Enzianblau
242282		Unterlegblech für Ständerrahmen, Länge x Breite x Stärke 120 x 130 x 2 mm
242283		Unterlegblech für Ständerrahmen, Länge x Breite x Stärke 120 x 130 x 3 mm

242284		Regalanfahrerschutz, L-Profil, Höhe 400 mm, in gelb/schwarz
--------	---	---

Dazu passt auch ...		
146371		Magnetische Etikettentasche, Höhe x Breite 88 x 163 mm, Rückseite magnetisch, aus Polypropylen in blau
148636		Hygienepalette, Höhe x Länge x Breite 155 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in grau
210867		Hydraulik-Stapler, Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm , Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 90 mm, einfacher Mast
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm