

Casoo Bockrolle



Traglast 135 kg, Mit TPE-Bereifung,
Durchmesser 100 mm, Nabe mit
Kugellager, Naben Länge 40 mm,
Felge aus Polypropylen, Befestigung
mit Platte

Artikelnummer: 243572



Bockrolle

- Traglast 135 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 100 mm
- Nabe mit Kugellager
- Naben Länge 40 mm
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	135 kg	Länge Nabe	40 mm
Bereifung	TPE	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Durchmesser Rad	100 mm	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Material Felge	Polypropylen	Gewicht	0,451 kg

