

Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 250 kg, Durchmesser 100 mm, Naben Länge 47 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243645

Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 250 kg
- Durchmesser 100 mm
- Naben Länge 47 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 80/75x60/55/48 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	250 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	Polyurethan	Nabenlänge	47 mm
Rad-Ø	100 mm	Schraubloch Abstand	80/75x60/55/48 mm
Material Felge	Aluminium	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	1,99 kg