

hofs

## Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 858517



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Traversen-Regal

### Grundregal

Lagerregal - Grundfeld

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 335 mm
- Feldlast 1200 kg
- Fachlast 150 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm




















- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstreben und Längsriegel
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar





## Technische Details

|                                |                     |                                  |  |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp                       | Regal               | Böden- / Ebenentyp               | Stahlboden   |
| Regaltyp                       | Lagerregal          | Oberfläche Boden                 | verzinkt // kunststoffbeschichtet                      |
| Regalsystem                    | Stecksystem         | Oberfläche Ständer               | verzinkt // kunststoffbeschichtet                      |
| Regalfeld                      | Grundfeld           | Oberfläche Traversen             | verzinkt // kunststoffbeschichtet                      |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Lager und Werkstatt | Aufstellwinkel Ausrichtung       | gerade   |
| Material                       | Stahl               | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstreben // Längsriegel                      |
| Höhe                           | 2000 mm             | Ständer Ausstattung              | Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten                 |
| Breite                         | 1060 mm             | Farbe Boden                      | lichtgrau // RAL7035                                   |
| Tiefe                          | 335 mm              | Farbe Ständer                    | lichtgrau // RAL7035                                   |
| Fachlast                       | 150 kg              | Farbe Traversen                  | lichtgrau // RAL7035                                   |
| Feldlast                       | 1200 kg             | Lieferumfang                     | Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot |
| Böden / Ebenen Anzahl          | 5 Stück             | Farbe Ausführung                 | lichtgrau // RAL7035                                   |
| Fachbreite                     | 1000 mm             | Anlieferung                      | zerlegt  |
| Fachtiefe                      | 300 mm              | Zertifizierung                   | RAL-Gütezeichen  |
| Höhenverstellraster Ebene      | 25 mm               | Garantie                         | 5 Jahre  |
| Nutzung                        | beidseitig          | Gewicht                          | 31,82 kg   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 100737 |    | Fußblende, Für Steckregal, Höhe x Breite 75 x 1000 mm, Ausgestattet mit Aussteifungstraversen, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau   |
| 150122 |    | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau  |
| 150123 |    | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 586042 |    | Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 150 kg, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau   |
| 589346 |    | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2000 x 300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand  |
| 589743 |    | Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand  |
| 589776 |    | Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm  |
| 599678 |    | Schüttguteiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 100 x 1000 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau   |
| 599882 |   | Doppel-Flügeltür für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss  |
| 858437 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                             |
| 858528 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 859291 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 335 mm, Fachlast 175 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                             |
| 859382 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 335 mm, Fachlast 175 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 868292 |  | Pfosten für Grundregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 870206 |  | Doppel-Flügeltür für Steckregal, Höhe x Breite 500 x 1000 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau  |
| 870228 |  | Doppel-Flügeltür für Steckregal, Höhe x Breite 1000 x 1000 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau   |
| 870771 |  | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2000 x 300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Lochblechwand  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb   |
| 526019 |  | Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter  |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |
| 862489 |  | Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 635 mm, Fachlast 330 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |