

# HSM SECURIO P44I

0,78x11mm + separates OMDD-Schneidwerk + Metallerkennun...

# HSM®



Artikelnummer	1875121N	Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB
EAN Code	4026631059558	eclass 5.1	24320704
Schnittgut		UN/SPSC	44101603
Schnittart	Partikelschnitt	Leistungsaufnahme des Motors	1900 W
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	<b>P-6 F-3</b>	Spannung	230 V
Schnittbreite	0,78 mm	Frequenz	50 Hz
Partikellänge	11 mm	Tiefe	592 mm
Schnittleistung (80g/m <sup>2</sup> )	17-19 Blatt	Breite	700 mm
Eingabebreite	400 mm	Höhe	1105 mm
Behälter-/Auffangvolumen	205 l	Gewicht	105 kg
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s	Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO Linie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Integrierter automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.
- Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) mit Auffangbehälter für Vernichtung von optischen und magnetischen Datenträgern.
- Separate Metallerkennung schützt das Schneidwerk und stoppt das Gerät bei Eingabe von Metallteilen wie Heftklammern.
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.
- Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.