

FLOOR®

Datenblatt


TECHNISCHE DATEN

	FLOOR LINEAR	FLOOR RADIAL
Artikelnummer	9235	9236
Farben	01 Schwarz 02 Weiß 23 Aluminium	
Maße	Höhe: 1.200 mm – 1.900 mm	
	Ausladung: 100 mm – 800 mm	Ausladung: 100 mm – 700 mm
	Fußplatte (B x T x H): 380 mm x 380 mm x 8 mm	Fußplatte (Ø): 380 mm x 8 mm
Material	Aluminium, Zink, Stahl (Leuchtenfuß), Glas, Kunststoff	
Gewicht	11,5 kg	
Energieeffizienz	A++*	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	III ⚡	
Leuchtmittel		
LED	2 kalt-weiße & 2 warm-weiße LEDs	
Leistungsaufnahme	10,5 W**	
Nennlichtstrom	neutral-weiß 680 lm* Boost 900 lm**	
Lichtstärke	neutral-weiß 566 cd* Boost 746 cd**	
Beleuchtungsstärke	1.000 Lux bei 110 cm Höhe	
Lichtausbeute	neutral-weiß 73 lm/W* Boost 75 lm/W**	
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K <-----> 6.500 K	
Farbwiedergabe-Index	≥ 80	
Betriebstemperatur am Leuchtenkopf	≤ 40°C bei 25°C Umgebungstemperatur	
Brenndauer	über 50.000 Stunden	
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W	
Nennspannung	12 V DC	
Schutzklasse	II ⚡	
VITACORE®		
Bedienung	per VITACORE® Elektronik oder App	
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos bis 1.000 Lux	
Einstellen der Lichtfarbe	stufenlos zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin	
Boost-Funktion AN/AUS	für max. kalt-weiße Beleuchtung bei 1.000 Lux	
Touchpanel	kapazitives Touch-Interface aus Glas	
USB-Ladeanschlüsse	2 Stück	
Netzteil		
Tischnetzteil	Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker	
AC-Kabellänge	1,2 m	
DC-Kabellänge	1,8 m	
Nennspannung	100–240 V, 50–60 Hz	
Leistungsaufnahme	1,5 A	
Leistungsabgabe	max. 12 V, 48 W, 4 A DC	


*bei eingeschalteten warm-weißen und kalt-weißen LEDs
 **bei 100% eingeschalteten kalt-weißen LEDs

TECHNISCHE ANSICHT


FLOOR LINEAR
9235



FLOOR RADIAL
9236



LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE



Kostenloser Download unter
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu