

Klippon K KLIPPON K31

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Seit vielen Jahren steht der Name Klippon® als Synonym für Kompetenz und Qualität bei Gehäusen, wenn es um kundenspezifische, anschlussfertige Kundenlösungen für industrielle Standardanwendungen und um Applikationen im explosionsgefährdeten Bereich geht. Diese Philosophie hat Weidmüller mit der Modernisierung und Aktualisierung der Klippon® K Gehäusereihe weiter verfolgt: Verbesserte Produkte für alle Applikationsanforderungen. Ganz gleich welche Applikation der Kunde auch plant, Weidmüller liefert zahlreiche Aluminiumgehäuse, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprechen. Unser umfangreiches Programm bietet u.a. die folgenden Vorteile:

- Standardisierte Verteilergehäuse mit Gewindebohrungen und verschiedenen Klemmenkonfigurationen

- Erhältlich in 2 Oberflächen: natur und pulverbeschichtet (RAL 7001)
- Standardmäßig mit Silikon- oder Chloroprenformdichtung
- Einheitlicher Torx-Schlitzschraubenkopf über 19 Gehäusegrößen
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtungsbereichs
- Hohe IP Schutzklassen von IP66, IP67 und IP68
- Schlagfestigkeit bis zu 7 (10) Joule
- Neben der Leergehäusenorm sind die Gehäuse nach zahlreichen Zulassungen zertifiziert: ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Russian Maritime Register und Germanischer Lloyd
- Salzwasserbeständige Legierung

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KLIPPON K31
Best.-Nr.	0573500000
Ausführung	Klippon K, Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 80 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 57 mm, Werkstoff: Aluminium AISi12, unbehandelt, silber
GTIN (EAN)	4008190471385
VPE	5 Stück
passend für Tragschiene bestückt	8000004137 8000004136
passend für Tragschiene unbestückt	1910040000

Klippon K KLIPPON K31

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	175 mm	Breite (inch)	6,89 inch
Höhe	80 mm	Höhe (inch)	3,15 inch
Tiefe	57 mm	Tiefe (inch)	2,244 inch
Befestigungsmaß Breite	163 mm	Befestigungsmaß Höhe	52 mm
Gewicht	520 g	Nettogewicht	569,6 g

Allgemeine Angaben

Einsatzgebiete	Prozessindustrie, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Hafenanlagen, Maschinenbau	Materialstärke	4 mm
Materialstärke Deckel	2,5 mm	Materialstärke Gehäuse	4 mm
Werkstoff	Aluminium AlSi12	Dichtungsmaterial	Neopren
Oberfläche	unbehandelt	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	85 °C	Schlagfestigkeit	10.00 J
Schutzart	IP66, IP67, IP68, NEMA 4, NEMA 4x	Hinweis: Schutzart	IP68 (t=72h, h=1m)
Gehäusebefestigung	Löcher 4 mm	Deckelbefestigung	M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
Einbaubefestigung	Gewindelöcher M4		

Bestückung horizontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x23	WDU 4 / ZDU 4	1x19
-----------------------------	------	---------------	------

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
-----------------------------	---	---------------	---

Verschraubungen links

M12	2	M20	1
-----	---	-----	---

Verschraubungen oben / unten

Gehäusesseite	links, rechts	M12	9
M16	6	M20	4
M25	3		

Verschraubungen rechts

Gehäusesseite	links, rechts	M12	2
M16	2	M20	1

Zertifikatsnummern Gehäuse

Zertifikat-Nr. Leergehäuse (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.00472	Zertifikat-Nr. bestücktes Gehäuse (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328
Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	44536-07	Zertifikat-Nr. (MARITREG)	14.40040.250
Zertifikat-Nr. (cULus)	E197061		

Klippon K KLIPPON K31

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-14-44-30
eClass 9.1	27-18-92-90		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Unter Umständen können Farbtonabweichungen bei lackierten Gehäusen auftreten. **Lieferzeit auf Anfrage.
Hinweistext Technische Daten	*Für die Bestückung der Gehäuse mit Reihenklammen schauen Sie bitte in den Katalog Reihenklammen oder SAK- Reihe. Wir empfehlen zum Einbau vertikal maximal eine BK 6 z.B. BK 6 CRN (0625220000). Für die vertikale Montage ist keine vorgegebene Befestigungsmöglichkeit im Gehäuse vorhanden.
Hinweistext Zubehör	Die Zubehörsätze enthalten das notwendige Befestigungsmaterial. Bei Verwendung 1 Scharnier pro Längsseite notwendig. Helicoil für Außenanwendungen ab Werk lieferbar.

Zulassungen

Zulassungen




ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [EPLAN](#)

**Klippon K
KLIPPON K31**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Adressen weltweit

Let's connect.

- AE Vereinigte Arabische Emirate**
Weidmüller Middle East FZE
Warehouse Q3-79
SAIF-Zone
P.O. BOX 8591
Sharjah
Telefonnummer +971 65572723
Faxnummer +971 65572724
wme.info@weidmueller.com
- AO Angola**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- AR Argentinien**
CPI SA
Bauness 2660
C1431DOF Buenos Aires
Telefonnummer +54 11 4523 8008
Faxnummer +54 11 4522 0546
info@cpi.com.ar
www.cpi.com.ar
- AT Österreich**
Weidmüller GmbH
IZ NOE Süd, Str 2b, Obj M59,
2355 Wiener Neudorf
Telefonnummer +43 2236 67080
Faxnummer +43 2236 6708-899
office.at@weidmueller.com
www.weidmueller.com
- AU Australien**
Weidmüller Pty. Ltd.
PO BOX 6944
Huntingwood 2148
Huntingwood Drive 43
Huntingwood NSW 2148
Telefonnummer +61 2 9671 9999
Faxnummer +61 2 9671 9911
info@weidmuller.com.au
www.weidmuller.com.au
- AZ Aserbaidschan**
Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface
Demirchi Tower, 4th floor
37, Khojali ave.
AZ 1025 Baku
Telefonnummer +994 12 488 80 36
Faxnummer +994 12 488 80 37
aliyar.hashimli@weidmueller
- BA Bosnien und Herzegowina**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Serbien
oder
BIG electric d.o.o
Mladena Stojanovića 117A
78000 Banja Luka
Telefonnummer +387 51926277
Faxnummer +387 51926277
bigelectric@blic.net
www.bigelectric.ba
- BE Belgien**
Weidmüller Benelux B. V.
Mechelsesteenweg 519 bus
6 en 7
1930 Nossegem
Telefonnummer +32 2 752 40 70
Faxnummer +32 2 751 36 06
info@weidmueller.be
www.weidmueller.be
- BG Bulgarien**
Weid-Bul EOOD
Bul. "Kliment Ohridski" 13
1756 Sofia
Telefonnummer +359 2 963 2560
Faxnummer +359 2 963 1098
sofia@weidbul.com
www.weidbul.com
- BH Bahrain**
Khayber Trading Company
P.O Box 1976
Manama
Telefonnummer +973 720747
Faxnummer +973 720331
khayber@batelco.com.bh
- BR Brasilien**
Weidmüller Conexel do Brasil
Conexões Elétricas Ltda.
Av. Presidente Juscelino, 642
- Piraporinha
Diadema, São Paulo
09950-370
Telefonnummer +55 (11) 4366-9600
Faxnummer +55 (11) 4362-1677
vendas@weidmueller.com.br
www.weidmueller.com.br
- BW Botswana**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- BY Weißrussland**
TECHNIKON Ltd.
Lomnického 5/1705
Nezavisimosti pr. 177-9
220125 Minsk
Telefonnummer +375 17 393-11-77
Faxnummer +375 17 3930080
wm@technikon.by
- CA Kanada**
W Interconnections Canada
Inc.
10 Spy Court
Markham Ontario L3R 5H6
Telefonnummer +1 (905) 475-1507 Ext. 9836
Faxnummer +1 (905) 475-2798
support@weidmuller.ca
www.weidmuller.ca
- CG Kongo**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- CH Schweiz**
Weidmüller Schweiz AG
Rundbuckstraße 2
8212 Neuhausen am
Rheinfall SH
Telefonnummer +41 52 674 07 07
Faxnummer +41 52 674 07 08
info@weidmueller.ch
www.weidmueller.ch
- CL Chile**
ATS - INTECH
Maria Luisa Santander 0475
Santiago
Providencia 7500859
Telefonnummer +56 2 341 1271
Faxnummer +56 2 341 1275
felipe@atsintech.com
www.atsintech.com
CPI CHILE LTDA
Av. Presidente Frei Montalva
6001, 47 complejo el cortijo
Santiago - Conchalí
Telefonnummer +562 963 8440
Faxnummer +562 963 8440
cpi@cpichile.cl
www.cpichile.cl
- CN China**
Weidmüller Interface
(Shanghai) Co. Ltd.
100 Yutong Road
25 F, BM Intercontinental
Business Center
200070 Shanghai
Telefonnummer +86 21-22195008
Faxnummer +86 21-22195009
customer.hotline@weidmueller.com.cn
www.weidmueller.com.cn
- CO Kolumbien**
Automatización Avanzada
S. A.
Carrera 97 No., 24 c - 23
Bodega 4
110911 Bogotá-D.C.
Telefonnummer +57 (1) 547-8510
Faxnummer +57 (1) 422-3044
comercial@
automatizacionavanzada.com
www.
automatizacionavanzada.com
- CR Costa Rica**
ELVATRON S. A.
la Uruca 400 Norte Banco
Costa Rica
San Jose Costa Rica
Telefonnummer +506 2961-060
Faxnummer +506 5200-609
dirk.haase@elvatron.com
www.elvatron.com
- CZ Tschechische Republik**
Weidmüller s.r.o.
Lomnického 5/1705
140 00 Praha 4
Telefonnummer +420 244 001 400
Faxnummer +420 244 001 499
office@weidmueller.cz
www.weidmueller.cz
- DE Deutschland**
Weidmüller GmbH & Co. KG
Ohmstraße 9
32758 Detmold
Postfach 30 54
32720 Detmold
Telefonnummer +49 5231 1428-0
Faxnummer +49 5231 14-292083
weidmuller@weidmueller.de
www.weidmueller.de
- DK Dänemark**
Weidmüller Danmark
Vallensbækvej 18A
2605 Brøndby
Telefonnummer +45 27747800
kundeservice@weidmuller.dk
www.weidmuller.dk
- DZ Algerien**
SARL INTER ELECTRIC
1a Angles des Rues Okba Ibn
Nafaa et Hassi Beida
2300 Annaba
Telefonnummer
Faxnummer
contact@inter-electric.com
- EC Ecuador**
Elsystec S. A., Electricidad
Sistemas y Tecnología
Vasco de Contreras N35-251
y Manosca
Quito - Pichincha
Telefonnummer +593 22456510
Faxnummer +593 22456755
Elsystec@uio.satnet.net
- EE Estland**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Lettland
oder
Soots Interface OÜ
Pärnu mnt 142
11317 Tallinn
Telefonnummer +372 609 6933
Faxnummer
info@sootsinterface.ee
www.sootsinterface.ee
- EG Ägypten**
Standard Electric (OMEGA)
1, Abdelhamid Badawy Street
Heliopolis
Cairo
Telefonnummer +202 21805600
21805111
Faxnummer +202 21805600
stdelec@rite.com
- ES Spanien**
Weidmüller, S. A.
Narcís Monturiol 11-13, Pol.
Ind. Sudoeste
8960 Sant Just
Desvern - Barcelona
Telefonnummer +34 934 803 386
Faxnummer +34 933 718 055
weidmuller@weidmuller.es
www.weidmuller.es
- FI Finnland**
Weidmüller Suomi,
Weidmüller Aktiebolagetin
sivuliike
Koy Plaza Vivace
Äyritie 8C
FI 15100 Vantaa
Telefonnummer +358 20 7351300
Faxnummer +358 800 114 667
asiakaspalvelu@weidmuller.fi
www.weidmuller.fi
- FR Frankreich**
Weidmüller E. U. R. L.
12, Chaussée Jules César
BP 263 Osny
95523 Cergy-Pontoise Cedex
Telefonnummer +33 1 34 24 55 00
Faxnummer +33 1 34 24 55 01
mail@weidmuller.fr
- GB Großbritannien**
Weidmüller Ltd.
Klippon House
Centurion Court Office Park,
Meridian East, Meridian
Business Park
Leicester
LE19 1TP
Telefonnummer +44 116 282 3470
Faxnummer +44 116 289 3582
marketing@weidmuller.co.uk
www.weidmuller.co.uk
- GE Georgien**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.
- GH Ghana**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Südafrika.
- GR Griechenland**
G.A. Solutions
Ippokratous 11 Metamorfoisi
144 52 Athen
Telefonnummer +30 210 2823233
Faxnummer +30 210 2823233
info@weidmuller.gr
www.weidmuller.gr
- GT Guatemala**
Prestelectro, Prestegard
Electro, S.A.
Avenida Petapa 44-22,
Zona 12
Guatemala City
Telefonnummer +502 2442-3346
Faxnummer +502 2476-8945
ventas@prestelectro.com
- HK Hong Kong**
Weidmüller (Hong Kong)
Limited Co. Ltd.
Unit 1617, Metropolis Tower
No. 10 Metropolis Drive,
Hungghom, Kowloon
Telefonnummer +852 3154 8088
Faxnummer +852 31548099
Info-hk@weidmueller.com.hk
- HR Kroatien**
ElektroPARTNER d.o.o.
Slavonska avenija 24/6
HR-10000 Zagreb
Telefonnummer +385 (1) 6184 793
Faxnummer +385 (1) 6184 795
elektropartner@zg.t-com.hr
www.elektropartner.hr
- HU Ungarn**
Weidmüller Kereskedelmi Kft.
Budapest
Gubacsi út 6.
1097
Telefonnummer +36 1 382 7700
Faxnummer +36 1 382 7701
info@weidmueller.hu
www.weidmueller.hu
- ID Indonesien**
PT. Nego Electrindo
Ruko Mega Grosir Cempaka
Mas Blok I No. 20 – 22
Jakarta 10640
Telefonnummer +62 21 42882255
Faxnummer +62 21 42882266
sales@negoelectrindo.co.id
- IE Irland**
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Ltd.
Großbritannien
- IL Israel**
A. U. Shay Ltd.
23/25, Embar Street
49222 Petach-Tikva
P.O. Box 1 00 49
49222 Petach-Tikva
Telefonnummer +972 3-923-3601
Faxnummer +972 3-923-4601
shay@uriel-shay.com
www.uriel-shay.com
ATEKA Ltd.
4, Ha Tavor lane Industrial
area Segula
49691 Petach-Tikva
P.O. Box 4710
Petach-Tikva
Telefonnummer +972 73-200-1311
Faxnummer +972 3-924 4245
marketing@ateka.co.il
www.ateka.co.il
- IN Indien**
Repräsentanz Büro
Weidmüller Electronics India
Pvt. Ltd.
No. 9, Union Street, Off.
Infantry Road
BANGALORE
560 001
Telefonnummer +91 80-22860028
wmi@weidmueller.in
www.weidmueller.com
- IR Iran**
Repräsentanz Büro
Tamin Ehtiajat Fanni Tehran
(TAF Co.)
Unit #. 5, No. 62 Iranshahr
Ave.
Tehran - 15816-53717, Iran
Telefonnummer +9821 8831 7851
info@taf-co.com
http://www.taf-co.com
- IS Island**
Samey Automation Center
Lyngas 13
210 Garoabaer
Telefonnummer +354 510 5200
Faxnummer +354 5 10 5201
Samey@samey.is
www.samey.is
- IT Italien**
Weidmüller S. r.l.
Via Albert Einstein 4
20092 Cinisello
Balsamo Milano
Telefonnummer +39 02 660681
Faxnummer +39 02 6124945
weidmuller@weidmueller.it
www.weidmueller.it
- JM Jamaika**
Bitte kontaktieren Sie
W Interconnections Inc.
USA



Alle Weidmüller Adressen sowie Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie im Internet unter: www.weidmueller.com/countries

Let's connect.

Vertriebsgesellschaft 
 Auslandsvertretung 
 ohne Auslandsvertretung 

- JO Jordanien**
 Trans Jordan for Electro
 PO Box 33 06 07
 Amman
 Telefonnummer +962 6 533 2020
 Faxnummer +962 6 533 5800
transjordan@batelco.jo
- JP Japan**
 Nihon Weidmüller Co. Ltd.
 Sphere Tower Tennoz 2-2-8
 Higashi-Shinagawa,
 Shinagawa-ku
 Tokyo
 140-0002
 Telefonnummer +81 3 6711 5300
 Faxnummer +81 3 6711 5333
weidmullerjapan@weidmuller.co.jp
www.weidmuller.co.jp
- KE Kenia**
 Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Südafrika.
- KG Kirgisistan**
 Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface Aserbaidschan.
- KR Korea**
 Weidmüller Korea Co. Ltd.
 9th floor
 429, Teheran-ro, Gangnam-Gu
 Seoul 135-721
 Telefonnummer +82 2-516-0003
 Faxnummer +82 2-516-0090
info@weidmuller.co.kr
www.weidmuller.co.kr
- KW Kuwait**
 Kana Controls General Trading & Contracting Co. W. L. L.
 Al Rai Industrial Area, Plot 28-30, St. 31
 13016 Safat
 B.P. 25593
 Telefonnummer +965 4741373
 Faxnummer +965 4741537
info@kanacontrols.com
- KZ Kasachstan**
 Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Group Russland
- LB Libanon**
 Progress Engineering & Trading Enterprises
 Al Nahr Street
 Beirut 11-1111
 Telefonnummer +961 1 444 664
 Faxnummer +961 1 561 880
progress@inco.com.lb
- LT Litauen**
 Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Lettland
 oder
 ELEKTROS IRANGA
 Tinklu g. 29 a
 LT-5319 Panevezys
 Telefonnummer +370 (45) 582 828
 Faxnummer
info@eliranga.lt
- LU Luxemburg**
 Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Benelux B. V. Niederlande
- LV Lettland**
 SIA Abi4
 Daugavgrivas 31b
 Riga, LV-1007
 Telefonnummer +371 674 70999
 Faxnummer +371 676 24562
abi_4@tvnet.lv
 Repräsentanz Büro
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Udens str. 12-118
 Riga, LV-1007
 Telefonnummer +371 29254766
 Faxnummer +371 674 65637
ilgonis.rudaks@weidmueller.com
www.weidmueller.com
- MA Marokko**
 Sofimed
 137, Bd Moulay Ismail Roches Noires
 20290 Casablanca
 Telefonnummer
 Faxnummer
contact@sofimedmaroc.com
- MD Moldawien**
 BERHORD A & D srl
 79/1, str. Milescu Spartaru
 MD-2075 Chisinau
 Moldova
 Telefonnummer +373 (22) 815002
 Faxnummer +373 (22) 815007
atiuleanu@berhord.com
www.ad.berhord.com
- ME Montenegro**
 Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Serbien.
- MG Madagaskar**
 Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika
- MK Mazedonien**
 Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Serbien
 oder
 ELEKTRO - SMK doool
 UL III Makedonska brigada
 b.b.
 1000 Skopje
 Telefonnummer +389 22460295
 Faxnummer
Elektro-smk@telelab.net.mk
- MN Mongolei**
 Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface Aserbaidschan.
- MT Malta**
 E. S. S., Electrical Supplies & Services Ltd.
 San Gwakklin Road
 Mriehel
 oder
 Telefonnummer +356 21255777
 Faxnummer +356 21255999
robert.agius@ess.com.mt
- MU Mauritius**
 Mubelo Electrical Ltd.
 Office 26, Gateway building,
 St Jean Road
 Quatre Bornes
 Mauritius
 Telefonnummer +230 4670989
 Faxnummer +230 4654051
richard.mubelo@orange.mu
- MW Malawi**
 Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Südafrika.
- MX Mexiko**
 W Interconnections S. A.
 DE C. V.
 Blvd. Hermanos Sardán 698,
 Col. San Rafael Oriente
 72029 Puebla
 Telefonnummer +52 (222) 268 6227
 Faxnummer +52 (222) 286 6242
clientes@weidmuller.com.mx
- MY Malaysia**
 Connect Plus Technology Sdn Bhd
 No. 43, Jalan PJS 11/22,
 Bandar Sunway
 46150 Petaling Jaya
 Selangor Darul Ehsan
 Telefonnummer +60 3 5633 7363
 Faxnummer +60 3 5633 6562
paul@cpstech.com.my
www.cpstech.com.my
- MZ Mosambik**
 Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika
- NA Namibia**
 Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika
- NG Nigeria**
 Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Südafrika
- NL Niederlande**
 Weidmüller Benelux B. V.
 Franciscusweg 221
 1216 SE Hilversum
 Postfach 1505
 1200 BM Hilversum
 Telefonnummer +31 35 626 12 61
 Faxnummer +31 35 623 20 44
info@weidmuller.nl
www.weidmuller.nl
- NO Norwegen**
 Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS
 Billingstadsletta 97
 1396 Billingstad
 PO Box 160
 1378 Nesbru
 Telefonnummer +47 66 98 33 50
 Faxnummer +47 66 98 09 55
firmapost@jfknudtzen.no
www.jfknudtzen.no
- NZ Neuseeland**
 Cuthbert S. Steward Ltd.
 27 Te Puni Street
 Petone
 PO Box 38496
 Wellington Mail Centre 5054
 Telefonnummer (04) 568 6156
 Faxnummer (09) 489 1752
csl@cuthbertsteward.co.nz
 Cuthbert S. Steward Ltd
 4 Fred Thomas Drive
 Aon Building, Ground Floor,
 South Entry
 Takapuna
 PO Box 100 338
 North Shore City 745
 Telefonnummer (09) 489 1751
 Faxnummer (04) 568 6056
cslak@cuthbertsteward.co.nz
- OM Oman**
 DAN INTERNATIONAL LLC.
 Ghala St. 111
 BP 2901
 Seeb
 Telefonnummer +968 5036 77
 Faxnummer +968 5037 55
yedu@danintl.com
- PE Peru**
 IMPEXINCA S.A.C.
 Calle Ortiz de Zevallos No.
 105, Urb. San Antonio
 18
 Lima, Miraflores
 Telefonnummer +51 1 447 5608
info@impexinca.pe
www.impexinca.pe
 J & W CIA, S. A.
 Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.
 Ind. Grimanesa
 01
 Callao
 Telefonnummer +51 1 572 2539
 Faxnummer +51 1 572 0152
contacto@jwcia.com
www.jwcia.com
- PH Philippinen**
 Enclosure Systems Specialists Inc.
 2276 Don Chino Roces
 Avenue Extension
 Room 103/105 Narra Building
 1231 Makati City
 Telefonnummer +63 2 813 8580
 Faxnummer +63 2 813 8596
sales_encsys@pltdtdsl.net
www.enclosuresystemsph.com
- PK Pakistan**
 Automation Controls (Pak)
 Apartment No. 33 C III,
 Chenab Block, Allama Iqbal
 Town
 Lahore
 Telefonnummer +92 42 37809948
 Faxnummer +92 42 37809950
nadeem@acpak.com.pk
www.acpak.com.pk
- PL Polen**
 Weidmüller Sp. z. o. o.
 ul. Ogrodowa 58
 00-876 Warszawa
 Telefonnummer +48 22 510 09 40
 Faxnummer +48 22 510 09 41
biuro@weidmuller.com.pl
www.weidmuller.pl
- PR Puerto Rico**
 Bitte kontaktieren Sie W Interconnections Inc. USA
- PT Portugal**
 Weidmüller Sistemas de Interface S. A.
 Estrada Outeiro Polima, R.
 Augusto Dias da Silva, Lote B - Esc. 2
 São Domingos de Rana
 2785-515 Abóboda
 Telefonnummer +351 214 459 191
 Faxnummer +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt
www.weidmuller.pt
- PY Paraguay**
 Bitte kontaktieren Sie CPI SA
 Argentinien
- QA Katar**
 Doha Motors
 PO Box 145
 oder
 Telefonnummer +974 4651441
 Faxnummer +974 4654579
dmtctech@qatar.net.qa
<http://www.dohamotorsgroup.com/td.html>
 Petroleum Technology Co.
 W.L.L.
 PO Box 16069
 5th Floor Toyota tower
 Telefonnummer +974 444 19603
 Faxnummer +974 444 19604
petrotec@qatar.net.qa
www.petrotec.com.qa
- RO Rumänien**
 Repräsentanz Büro
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Ionescu Crum Street, No. 1,
 1st Tower, 1st Floor,
 Office 4
 500446 Brasov - Brasov
 Business Park
 Telefonnummer +40 (268) 446 222
 Faxnummer +40 (268) 446 224
claudiu.totea@weidmueller.com
www.weidmueller.ro
- RS Serbien**
 Repräsentanz Büro
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Ustanicka 189, III sprat lokal 7a
 11050 Beograd
 Telefonnummer +381 112885274
 Faxnummer +381 112885274
zoran.rabrenovic@weidmueller.com
 Tela Elektrik d.o.o.
 UI,Dr Drage Ljocić 6
 Beograd
 Telefonnummer +381 11 2772 415
 Faxnummer +381 11 2772 850
office@tela.rs
www.tela.rs
- RU Russland**
 Weidmüller Group
 7/10 Khlebozavodskiy
 Passage,
 Moskau
 115230
 Telefonnummer +7 495 280 72 71
 Faxnummer +7 495 280 72 71
Info@weidmueller.ru
www.weidmueller.ru
- SA Saudi-Arabien**
 Al Abdulkarim Holding Co.
 P.O. Box 4
 Dammam 31411
 Telefonnummer +966 3 8337110
 Faxnummer +966 3 8829547
 E-Mail salehsk@akh.com.sa
www.weidmueller.ae
 Saudi Electric Supply Company (SESCO)
 P.O. Box 32 98
 Al Khobar 31952
 Telefonnummer +966 3 6829546 Ext. 3030
 Faxnummer
 E-Mail Safdar.Malik@sescogex.com
www.sesco-gex.com
- SE Schweden**
 Weidmüller AB
 Axel Danielssons väg 271
 BOX 31025
 SE-200 49 Malmö
 Telefonnummer +46 77-143 00 44
 Faxnummer +46 40-37 48 60
info@weidmuller.se
www.weidmuller.se
- SG Singapur**
 Weidmüller Pte. Ltd.
 70 Bendemeer Road
 # 04-03 Luzerne Building
 Singapur 339940
 Telefonnummer +65 6841 5311
 Faxnummer +65 6841 5377
info@weidmuller.com.sg
www.weidmuller.com.sg
- SI Slowenien**
 Elektrospoji d. o. o.
 Stegne 27
 SI- 1000 Ljubljana
 Osrednjeslovenska
 Telefonnummer +386 1 511 3810
 Faxnummer +386 1 511 1604
info@elektrospoji.si
www.elektrospoji.si

Adressen weltweit

Let's connect.

SK Slowakei
ELEKTRIS s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
Telefonnummer +421 2/4920
0113
Faxnummer +421 2/4920
0119
bratislava@elektris.sk

SV El Salvador
Prestegard Electro
11 Avenida Norte No. 240
Edificio Salazar No. 2
San Salvador
Telefonnummer +503 2271
1690
Faxnummer +503 2221
3851
prestegard@navegante.com.sv

SY Syrien
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Middle East FZE
Vereinigte Arabische Emirate

SZ Swasiland
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika

TH Thailand
Pisanu Engineering Co. Ltd.
Kwang Dingaeng, Khet
Dingaeng
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-
dindaeng Road
Dindaeng, Bangkok
10400
Telefonnummer +66 2 248
2896
Faxnummer +662 105 6301
ecsales@pisanu.co.th
www.pisanu.co.th

Repräsentanz Büro
Weidmüller Pte. Ltd.
37/F, Sathorn Square Building
98 North Sathorn Road
Bangkok, Silom Bangrak
10500
Telefonnummer +66 2 105
6300
Faxnummer +66 2 642 9220
info@weidmuller.com.sg

TJ Tadschikistan
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.

TM Turkmenistan
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.

TN Tunesien
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller E. U. R. L.
Frankreich

TR Türkei
Weidmüller Elektronik Ticaret
Ltd. Sirketi
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik
Caddesi 9/1
34810 Beykoz / Istanbul
Telefonnummer +90 (216)
537 10 70
Faxnummer +90 (216) 537
10 77
info@weidmuller.com.tr
www.weidmuller.com.tr

TW Taiwan
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller (Hong Kong)
Limited Co. Ltd.
Hong Kong

TZ Tansania
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Südafrika.

UA Ukraine
LLC WM UKRAINE
Levanevskogo str. 6
Kiev
3058
Telefonnummer +38 044
490 32 48
Faxnummer
info@wm-ua.com.ua
wm-ua.com.ua/

Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Z. office 303
7-D, Zdolbunivska str.
Kiev, 2081
Telefonnummer (Mobil) +38
050 440 25 24
info.ua@weidmueller.com

US USA
W Interconnections Inc.
821 Southlake Boulevard
Richmond Virginia 23236
Telefonnummer +1 (804)
794-2877
Faxnummer +1 (804) 379-
2593
info@weidmuller.com
www.weidmuller.com

UY Uruguay
REWU Uruguay S. A.
AV. Bolivia 2001Esq
Rocafuerte
11300 Carrasco Montevideo
Telefonnummer +598 2604
8439
Faxnummer +598 2604
8439
rewo@revouruguay.com.uy

UZ Usbekistan
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.

VE Venezuela
Somerinca C. A.
Corazon de Jesus - 3ra
Transversal con calle el
Carmen- Los Dos Caminos
Caracas 1070-A
Telefonnummer +58
2122352748
Faxnummer +58
2122399341
klocmoeller@cantv.net
www.somerinca.com

VN Vietnam
AUMI Industrial Equipment &
Automation Company Limited
E1, La Thanh Hotel
218 Doi Can Street
Lieu Giai Ward, Ba Dinh
District
Hanoi City
Telefonnummer +84 4
37628601
Faxnummer +84 4
62661391
aumi@aumi.com.vn
www.aumi.com.vn

Repräsentanz Büro
Weidmüller Pte. Ltd.
Level 16 Saigon Tower
Building
29 Le Duan Street
District 1
Ho Chi Minh
Telefonnummer +848 3520
7717
Faxnummer +848 3520
7604
info@weidmuller.com.sg

ZA Südafrika
Phambili Interface
PO Box 193
1609 Johannesburg, Edenvale
5 Bundo Road, Sebenza
1610 Johannesburg
Telefonnummer +27 (11)
4521930
Faxnummer
info@weidmuller.co.za
www.weidmuller.co.za

Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
210 Amarand
Avenue, Pegasus Building
181 Pretoria, waterkloof Glen
ext 2 -
Telefonnummer +27 12 003
2906
Faxnummer +27 (11)
4526455
Jacques.Vosloo@weidmueller.
com
www.weidmueller.com

ZM Sambia
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika

ZW Simbabwe
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika