


## Kostengünstig- sofort ab Lager lieferbar

- Hinten klappbarer Fußschalter mit niedrigem Profil, für besseren Bedienkomfort entwickelt
- Gesamtplastikkonstruktion mit erhöhtem Trittflächenprofil und Anti-Rutsch-Pad
- Vielseitiges und innovatives Design, ideal geeignet für OEM-Gebrauch



### Nominale Abmessungen



### 6227-SC Allgemeine Daten

Standards/ Zulassungen	Fußschalter: Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU, EN 60950
Schutzklasse	EN 60529 IPX2
Anschlußart	2m schwarzes Kabel mit abisolierten Litzenenden
Elektrische Leistung	6A 250V AC
Kontaktausführung	Einpoliger Schließer, tastend
Arbeitstemperatur-Bereich	-20°C bis +60°C
Gehäusematerial	Thermoplast
Gewicht	0,12Kg
Weitere Informationen	Schwarze Abdeckung, schwarze Grundfläche

Mindestbestellmenge- 100 Stk.