



TruTool N 160 LiHD akku 12 V

Műszaki adatok

TruTool N 160 LiHD akku 12 V

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ²	1,6 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM ²	1 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 800 N/MM ²	0,7 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM ² -IG	2 mm

SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	24 mm
-----------------	-------

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	2,2 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	1500 1/min
KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE	22 mm
FESZÜLTSG	12 V

TÖMEG

TÖMEG (4 AH-AKKUVAL)	1,6 kg
----------------------	--------