

Adatlap

Termékmegnevezés **GAD**

Rövid leírás betondoboz, komplett, halogénmentes

Tulajdonságok 4 csavarházzal, 60 mm szabvány csavartávolság, Ø 60 mm készülék-beszerelőnyílás, kombinálható 71 mm szabvány távolságban, beépítési magasság 74 mm, max. 6 db max. Ø 25 mm csőbevezetés, GADM főrészt, BFD 60 rögzítőfedél, BOD 60 alaplap

Szín narancs, hasonló RAL 2004
zöld, hasonló RAL 6029



Halogénmentes
igaz

Védettség
IP30

Cikkszám	Méret	Kiscsomag	Nagycsomag
026 307	Ø 60 x 74 mm	5 db	50 db

Ajánlott felhasználások

Terület	
Kitörhető kábelbevezető	igaz
Tömítőmembrán kábelbevezető	hamis
Csőcsenk	hamis
Lépcsős gumimembrán kábelbevezető	hamis
Készülék rögzítés módja	csavar
Csillárkampóhoz	hamis
Csőcsatlakozás	nincs
Rögzítőfüllel	hamis
Funkciómegtartó	nincs

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	egyes
Forma	kör
Szerelés módja	beton
Csavarokkal	hamis
Forgatható gyűrűvel felszerelve	hamis
Sorolható	igaz
Felszerelve	nincs
Fedélrögzítés	pattintós
Anyag	PE