


Adatlap

Termékmegnevezés	KM Turbo szürke
Rövid leírás	körmös toldó
Tulajdonságok	gégecsövek vízálló és húzásellenálló összekötéséhez speciálisan betonszerelésnél, IP65 védelem, húzási ellenállás nagyobb mint 250 N
Szín	szürke, hasonló RAL 7037
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33412



Normák: EN 61386-1, EN 61386-22



Hőmérséklet tartomány
-25 / +90 °C

UV-sugárzás tűrése*
L2

Cikkszám	Névleges csőátmérőhöz	Kicsomag	Nagycsomag
085 724	16 mm	100 db	1200 db
083 838	20 mm	100 db	800 db
083 840	25 mm	50 db	600 db
085 923	32 mm	25 db	300 db
102 342	40 mm	25 db	200 db
102 343	50 mm	15 db	120 db
102 344	63 mm	8 db	64 db

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Halogénmentes	hamis
Kivitel	húzásnak ellenálló
Anyag	PE

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.