



DWC 410 Nass-/ Trocken Fliesensäge



- Robuster Motor mit hohem Drehmoment, ausgelegt für den Dauereinsatz
- Max. Sicherheit für den Anwender durch PRCD-Schutzschalter
- Vielseitiger Einsatz durch exakte und stufenlose Schnittiefen- und Gehrungseinstellung
- Geringe Staubentwicklung durch regulierbare Wasserzufuhr mit 2 m Schlauch
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Leichte, handliche Bauweise sowie gummierter Griffbereich

Serienmäßiger Lieferumfang

- PRCD-Schutzschalter
- 110 mm Diamantscheibe
- Universeller Wasseranschluss-Adapter
- 2 m Wasserschlauch
- Montagewerkzeug

Technische Daten

Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	13.000 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0-45°
Schnitttiefe bei 90°/45°	34 / 19 mm
Scheibenmaße	110 x 20 mm
Gewicht	3,0 kg