

C12 RAD-0 | M12™ Akku- Winkelbohrschrauber



- Robustes Metallgetriebegehäuse
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Überlanger Gasbeschalter für einfache Bedienung
- 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Elektronische Kupplung für maximale Kontrolle
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 800
--	---------

Bohrfutter- Spannbereich (mm)	10
-------------------------------------	----

Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl (mm)	22/ 10
-----------------------------------	--------

Max. Drehmoment (Nm)	12
-------------------------	----

Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
--------------	--

Artikelnummer	4933416900
---------------	------------